



Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних світлодіодних застосувань

Xitanium LED drivers - 1-10V dimmable

Світлодіодні драйвери Philips Xitanium Xtreme з однополюсним струмом забезпечують продуктивність, співвідношення ціни та якості, тривалий термін служби та надійність у вимогливих системах зовнішнього та промислового світлодіодного освітлення. Ідеально пасують для освітлення доріг, міських вулиць, освітлення територій, освітлення під час паводків, освітлення багатоярусних прольотів і тунелів. Вони розроблені так, щоб їх було просто інтегрувати у ваші світильники. Світловіддача повністю регулюється за допомогою аналогового інтерфейсу затухання від 1 В до 10 В.

Переваги

- Доведена міцність, водонепроникність і надійність забезпечують мінімальне обслуговування світильника з плином часу
- Надзвичайно компактний розмір, пасує для широкого спектру світильників
- Простота проєктування завдяки ефективному терморегулюванню та додатковому запасу з EMC

Xtanium LED drivers - 1-10V dimmable

Характеристики

- Перевірена міцна та надійна конструкція електронного драйвера
- Досягнення найвищої ефективності на основі передових технологій
- Пасує для світильників класу ізоляції I і II
- Тривалий термін служби та п'ятирічна гарантія
- Надійний захист від стрибків напруги

Застосування

- Зовнішнє освітлення
- Промислові підприємства

Версії

Xtanium 150W 0.70A 1-10V 230V
S240 sXt BS

