



Kestävä ja tehokas valaisin, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään

Pacific LED Gen5

Pacific LED Gen5 -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaus (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaiskäyttöikää. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä
- Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotanto, raskas teollisuus ja kemianteollisuus, autoteollisuus, pysäköintihallit ja varastot.
- Laskee ylläpitokustannuksia modulaarisen rakenteen ansiosta, mikä helpottaa huoltoa ja osien vaihtamista.
- Voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään, joka optimoi toiminnot, maksimoi energiansäästöt ja kerää dataa energiankulutuksesta.

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 160 lm/W ja 100 000 tunnin käyttöikä (L80).
- Sopii useisiin eri käyttökohteisiin laajan valovirtavaliokiman (jopa 15 000 lm) ja optiikkavaihtoehtojen sekä korkealaatuisten kemikaalinkestävien materiaalien ansiosta.
- Kestävä, pienikokoinen tuotearkitehtuuri, jolla on hyvä vesi- ja pölysuojaluokitus (IP66) sekä korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08).
- Häikäisy-suodatin sekä erittäin yhdenmukaiset ja esteettömät valonjaot.
- Yksinkertainen asennus ja ylläpito.

Käyttökohteet

- Elintarviketeollisuus
- Pysäköintihallit
- Teollisuus
- Varastot/jakelukeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.
- Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.

Versions




Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5, L700

Mittapiirros



Pacific LED Gen5

Mittapiirros



Tuotetiedot



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Tuotetiedot



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
--------------------------	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC plus -merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-7%
-----------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Leveä valokeila
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Leveä valokeila
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	7 600 lm	Opaali
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opaali

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Erittäin leveä keila
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hyllyille
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Erittäin leveä keila
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Erittäin leveä keila
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Kapea keila, optiikka korkeille hylllyille
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	4000 K	155 lm/W	6 200 lm	Opaali
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opaali
910925868699		4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Leveä valokeila
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Leveä valokeila
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Leveä valokeila
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Leveä valokeila
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Leveä valokeila
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W	910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Suojausluokka I	52 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Suojausluokka I	52 W	910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	62 W
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	76 W
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	62 W
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	76 W
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Suojausluokka I	51 W
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Suojausluokka I	49 W
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Suojausluokka II	51 W
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Suojausluokka I	49 W
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Suojausluokka I	48,5 W
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Suojausluokka I	44 W

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Suojausluokka I	44 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	40 W
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Suojausluokka I	44 W
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	39,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Suojausluokka I	43,5 W
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Suojausluokka I	55 W
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Suojausluokka I	26 W
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	40 W

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Suojausluokka I	22 W
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Suojausluokka I	22 W
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868699		Suojausluokka I	40,5 W
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Suojausluokka I	40,5 W
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Suojausluokka II	40 W
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Suojausluokka I	44 W
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Suojausluokka I	25,5 W
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Suojausluokka I	39,5 W
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Suojausluokka I	39,5 W
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Suojausluokka I	51 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Suojausluokka I	22 W
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Suojausluokka I	22 W
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Suojausluokka I	40 W
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Suojausluokka I	51 W
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Suojausluokka I	14,4 W
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Suojausluokka I	15,2 W

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Virrankulutus
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	40 W
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Suojausluokka I	51 W
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	39,5 W
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Suojausluokka I	51 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Ei	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Kyllä	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Ei	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Ei	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Kyllä	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Kyllä	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Ei	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Kyllä	Interact SNS410 – antenni
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Ei	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Ei	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Ei	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Kyllä	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Ei	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	Ei	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	Kyllä	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Kyllä	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ei	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Kyllä	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ei	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ei	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Ei	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Ei	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Kyllä	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Kyllä	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ei	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Ei	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Kyllä	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Ei	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Ei	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Ei	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Kyllä	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Kyllä	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Kyllä	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Ei	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ei	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Kyllä	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Kyllä	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Ei	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Kyllä	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Ei	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Kyllä	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Kyllä	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Ei	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Ei	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Ei	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Kyllä	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Kyllä	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Kyllä	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Ei	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Kyllä	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Ei	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Kyllä	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Ei	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Ei	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Ei	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Ei	-
910925868699		Ei	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Kyllä	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Ei	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Ei	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	Kyllä	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	Ei	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Kyllä	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Ei	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Kyllä	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Ei	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Kyllä	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Upotettu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Ei	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Kyllä	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Ei	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Ei	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Ei	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Ei	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Räjähdystvaaruusluokka
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Luokka 2 ja 22
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Luokka 2 ja 22
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Luokka 2 ja 22
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Luokka 2 ja 22
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Upotettu	
		Himmennettävä	ohjaus
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Ei	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Kyllä	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Ei	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Ei	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Ei	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Räjähdystvaaruusluokka
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
910925868699		-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-

Order Code	Full Product Name	Räjähdysvaaraluokka
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	-
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro-versio	3 tuntia
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI-liitännällä	3 tuntia
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-	-
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI- liitännällä	3 tuntia
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI- liitännällä	3 tuntia

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI- liitännällä	3 tuntia
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI- liitännällä	3 tuntia
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia DALI- liitännällä	3 tuntia
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-
910925868699		-	-
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-	-
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-	-
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25...+45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25...+45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25...+45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0...+30 °C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25...+45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0...+30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25...+45 °C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25...+45 °C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35...+60 °C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35...+60 °C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-25...+45 °C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	-25...+45 °C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	-25...+45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25...+45 °C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25...+45 °C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0...+40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0...+40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25...+45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0...+40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0...+40 °C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25...+45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0...+30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25...+45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25...+45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0...+30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0...+40 °C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0...+40 °C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25...+45 °C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0...+30 °C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0...+30 °C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25...+45 °C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-25...+45 °C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
910925868699		-35...+60 °C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35...+60 °C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-25...+45 °C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	0...+40 °C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	-25...+45 °C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	-25...+45 °C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25...+45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25...+45 °C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25...+45 °C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25...+45 °C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-25...+45 °C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-25...+45 °C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25...+45 °C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-25...+45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25...+45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25...+45 °C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25...+45 °C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25...+45 °C

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868699		(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868697	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
910925868698	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
910925868701	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
910925868703	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
910925868709	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
910925869405	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1800	WT490C
910925869406	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925868705	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
910925868706	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868707	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
910770229590	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C

Pacific LED Gen5


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867743	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925867744	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868247	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868249	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868251	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868252	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868253	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868254	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868255	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868256	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868257	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868258	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
910925868259	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868260	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868261	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
910925868262	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868263	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868264	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
910925868265	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868266	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868611	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868612	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
910925868613	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868614	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868615	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
910925868616	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
910925868617	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
910925868618	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
910925868619	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868620	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868621	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868622	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
910925868691	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868693	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
910925868695	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
910925868696	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
910925868699		WT495C
910925868702	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
910925868708	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
910925869401	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869402	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1x2.5 PI5 L	WT490C
910925869403	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925869404	WT490C 80S/840 PSD WB TW3x2.5PI7 L1200	WT490C
910925869410	WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200	WT490C
910925868412	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868413	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868415	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868416	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
910925868417	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
910925868418	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868419	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868420	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868421	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925868422	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
910925868423	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
910925868692	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925868694	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
910925869407	WT490C 64S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925869408	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
910925868250	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
910925868510	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868511	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
910925868512	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
910925868513	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868697




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868694




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868254



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868263




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868260


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869401



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869402




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869403




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869405


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869406




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869404




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869407




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868612




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868622

