



Robusztus, hálózatra kapcsolható lámpatest kiemelkedő teljesítménnyel.

Pacific LED Gen5

A Pacific LED gen5 egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai (IK08), víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED gen5 tökéletesen ellenáll az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeinek. Ezenkívül kiválóan teljesít a parkolóházakban és a raktárakban is. A Pacific LED gen5 lámpatestek kiváló, villódzásmentes fényminőséget és homogén fényt, többféle optikát és széles (akár 15 000 lm) fénykibocsátási tartományt biztosítanak. Mindez nagyobb rugalmasságot biztosít az optimális fényesség tervezésében. Ezenkívül a körforgásos gazdaság szempontjainak megfelelően készültek, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. A lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékeztést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támaztó alkalmazási területeken minimálisan zavarja a működést. A Pacific LED gen5 teljes megoldás: az Interact Industry rendszerbe való integrációja további lehetőségeket nyit az optimalizált hatékonyság, az energiamegtakarítás, a jobb fénykezelés, a termelékenység és a biztonság terén, így minden téren biztosított az időállósága. Fedezze fel a Pacific LED gen5 szigorú követelményeket támaztó környezetekben nyújtott optimális teljesítményét!

Előnyök

- Hosszú élettartam, amelynek köszönhetően nyugodt lehet a világítási rendszerével kapcsolatban.
- A széles alkalmazási területnek köszönhetően, beleértve az élelmiszer-előállítást, a nehéz- és vegyipart, az autópárt, a parkolóházakat és a raktárakat, biztosan megfelel az Ön ipari igényeinek.
- Az egyszerű szervizelésnek és a moduláris alkatrészcsereinek köszönhetően csökkenti a karbantartási költségeket.
- Az üzemeltetés optimalizálása, valamint az energiamegtakarítás és a rálátás maximalizálása érdekében beépíthető egy Interact hálózatba kapcsolt világítási rendszerbe.

Szolgáltatások

- Rendkívül energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 160 lm/W és akár 100 000 óra élettartam L80 szinten.
- Széles körű felhasználás választható (akár 15 000 lumen) fényárammal és optikával, valamint kiváló minőségű, a vegyszereknek ellenálló anyagokkal.
- Robusztus és kompakt felépítés magas fokú víz- és porvédelemmel (IP66) és mechanikai védelemmel (IK08).
- Nagyfokú egyenletesség, káprázásgátlás és villódzásmentes fényeloszlás.
- Egyszerű felszerelés és karbantartás.

Alkalmazás

- Élelmiszer-feldolgozás
- Parkolóházak
- Gyártás
- Raktárak/logisztikai központok

Figyelmeztetések és biztonság


- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Versions



Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector

Méretezett rajza



Termék részletei



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC plus jel
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		(névleges)	(névleges)	(névleges)	
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Széles sugárzási szög
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10 000 lm	Széles sugárzási szög
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12 000 lm	Széles sugárzási szög
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6 600 lm	Opál
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	(névleges)	
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
					polcokhoz tervezett optika
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
					polcokhoz tervezett optika
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	159 lm/W	3 500 lm	Széles sugárzási szög
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5 300 lm	Opál
62760400		4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	158 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2 300 lm	Széles sugárzási szög
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2 300 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás		Az optika típusa
		színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	(névleges)	
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6 400 lm	Széles sugárzási szög
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W	10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W	10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W	10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	49 W	62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W	62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W	62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W	62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W	62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W	62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W	62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W	62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W	62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W	62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W	62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W	62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W	62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W	62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W	62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	22 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W	62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W	62760400		40,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	40,5 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Beépített	
		Szabályozható	vezérlés
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nem	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Igen	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nem	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nem	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Igen	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Igen	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nem	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Igen	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Igen	Interact SNS410 antenna
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nem	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nem	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Igen	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nem	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Igen	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nem	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Igen	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nem	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nem	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nem	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nem	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Igen	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Igen	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Igen	-

Order Code	Full Product Name	Beépített	
		Szabályozható	vezérlés
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Igen	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nem	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nem	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Igen	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nem	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nem	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nem	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Igen	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Igen	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Igen	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nem	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nem	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Igen	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nem	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nem	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Igen	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Igen	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Igen	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nem	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Igen	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nem	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Igen	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nem	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nem	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nem	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Beépített	
		Szabályozható	vezérlés
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Igen	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Igen	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Igen	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nem	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Igen	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Igen	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Nem	-

Order Code	Full Product Name	Beépített	
		Szabályozható	vezérlés
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nem	-
62760400		Nem	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Igen	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Igen	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nem	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nem	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Igen	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nem	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nem	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Igen	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi	
		osztály	
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-	
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-	
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zóna: 2 és 22	
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zóna: 2 és 22	
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zóna: 2 és 22	
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zóna: 2 és 22	
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-	
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-	
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi	
		osztály	
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-	
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-	
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-	
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-	
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-	
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-	
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Robbanásveszélyességi osztály
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400		-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás		
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-	
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h	
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h	
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-	
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-	
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-	
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-	
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-	
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-	
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-	
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h	

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás		
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-	
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-	
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h	
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-	
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-	
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-	
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-	
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-	
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat	3 h	
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-	
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-	
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel	3 h	
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-	

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-
62760400		-	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

		Környezeti hőmérséklet- tartomány
Order Code	Full Product Name	
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 – +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 – +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 – +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 – +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 – +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 – +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 – +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 – +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-35 – +60 °C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-35 – +60 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 – +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 – +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C

		Környezeti hőmérséklet- tartomány
Order Code	Full Product Name	
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 – +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 – +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 – +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 – +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 – +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 – +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 – +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 – +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 – +45 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 – +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 – +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 – +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 – +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 – +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 – +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 – +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 – +45 °C

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 – +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 – +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 – +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 – +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 – +45 °C
62760400		-35 – +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-35 – +60 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 – +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 – +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 – +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 – +45 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62760400		(0.38, 0.38) SDCM <3
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Termékadatok




Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62760400		WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867711**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867724**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867726**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867727**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867738**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867713**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867717**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867714**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867708**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867719**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867737**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867718**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263






Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707

