



Apparecchio robusto e connettibile, dalle performance eccezionali.

Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 è un apparecchio di illuminazione LED a tenuta stagna, apprezzato per le sue performance ottimali. Soddisfa i severi e difficili requisiti delle industrie contemporanee. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualità della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 è in grado di fare fronte alle condizioni più impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchi di illuminazione Pacific LED gen5 forniscono una luce omogenea e di alta qualità, priva di artefatti, con varie ottiche e ampia gamma di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen). Ciò garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione e consente l'ottimizzazione degli schemi installativi. Inoltre, sono stati progettati con le caratteristiche per supportare i requisiti dell'economia circolare, che ne semplifica la manutenzione, rendendoli completamente riparabili, inoltre possono essere aggiornati per prolungare il loro ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice con varie opzioni di connessione e montaggio che facilitano il cablaggio passante. Ma anche per l'ottimale costo di gestione, l'efficienza energetica, la facilità di manutenzione e la riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni più impegnative. Per rendere l'installazione di PacificLED gen5 ancora più completa, l'integrazione con il sistema di controllo Interact apre ulteriori opportunità per l'efficienza ottimizzata, il risparmio energetico, una migliore gestione della luce, maggiore produttività e sicurezza. Rendendola a prova di futuro in ogni aspetto. Scopri Pacific LED gen5. Prestazioni ottimali per gli ambienti più impegnativi.

Vantaggi

- Lunga durata di servizio per una maggiore tranquillità di utilizzo e funzionamento dell'impianto di illuminazione.
- Adatta a varie applicazioni industriali, inclusa la produzione di alimenti, il settore chimico, l'industria pesante, il settore automotive, i parcheggi al coperto e magazzini.
- Minori investimenti sulla manutenzione grazie all'approccio modulare, che garantisce semplicità di manutenzione e di sostituzione di parti.
- Può essere integrato in un'installazione di illuminazione connessa Interact per ottimizzare le operazioni, massimizzare i risparmi energetici e gestire la vita dell'impianto.

Caratteristiche

- Elevata efficienza energetica e lunga durata: fino a 160 lm/W e durata fino a 100.000 ore L80.
- Vasta copertura di applicazioni con un'ampia scelta di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen) e di ottiche, combinate con materiali di alta qualità resistenti alle sostanze chimiche.
- Struttura del prodotto robusta e compatta, con un elevato grado di protezione dalla penetrazione di acqua e polvere (IP66) e di protezione dagli urti meccanici (IK08).
- Elevata uniformità, controllo dell'abbagliamento, distribuzione della luce uniforme e priva di artefatti.
- Installazione e manutenzione senza problemi.



Applicazione

- Industria alimentare
- Parcheggi al coperto - Garage
- Produzione industriale
- Magazzini/centri di distribuzione


Warnings and safety

- Con il passare del tempo, i raggi UV possono danneggiare il materiale, causando una riduzione della impermeabilità e del grado di protezione IP66.
- Non installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Pacific LED Gen5

Dati del prodotto



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP66
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC plus
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%

Dati tecnici di illuminazione

		Efficienza luminosa	Flusso luminoso	Tipo di ottica
Order Code	Full Product Name	(specificata) (Nom)		
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	165 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High-rack
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	165 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High-rack
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	154 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	154 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	161 lm/W	10.000 lm	Fascio largo
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	158 lm/W	12.000 lm	Fascio largo
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	161 lm/W	10.000 lm	Fascio largo
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	158 lm/W	12.000 lm	Fascio largo
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62758100	WT490C 80S/840 PSU O P15 L1800	157 lm/W	7.600 lm	Opale
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO P15 L1800	136 lm/W	6.600 lm	Opale
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB P15 L1800	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB P15 L1800	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	165 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	160 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High-rack
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	162 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High-rack

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio extra largo
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio extra largo
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	160 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High- rack

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	147 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio extra largo
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio extra largo
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	146 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio extra largo
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	165 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio extra largo
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	165 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	165 lm/W	4.200 lm	Fascio extra largo

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	165 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio extra largo
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio largo
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	162 lm/W	4.200 lm	Fascio extra largo
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Ottica fascio stretto - High- rack
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	159 lm/W	3.500 lm	Fascio largo
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	159 lm/W	3.500 lm	Fascio largo
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	155 lm/W	6.200 lm	Opale
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	133 lm/W	5.300 lm	Opale
62760400		158 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	158 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa		
		(specificata) (Nom)	Flusso luminoso	Tipo di ottica
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	159 lm/W	3.500 lm	Fascio largo
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	159 lm/W	3.500 lm	Fascio largo
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	160 lm/W	2.300 lm	Fascio largo
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	151 lm/W	2.300 lm	Fascio largo
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	162 lm/W	6.400 lm	Fascio largo
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	157 lm/W	8.000 lm	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione		Consumo energetico
		IEC		
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Classe di isolamento I		52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Classe di isolamento I		52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Classe di isolamento I		51 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		49 W
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Classe di isolamento II		51 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Classe di isolamento I		40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Classe di isolamento I		49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Classe di isolamento I		39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Classe di isolamento I		48,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe di isolamento I		26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Classe di isolamento I		40 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Classe di isolamento I	40 W
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Classe di isolamento I	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Classe di isolamento I	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Classe di isolamento I	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Classe di isolamento I	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Classe di isolamento I	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Classe di isolamento I	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Classe di isolamento I	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Classe di isolamento I	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Classe di isolamento I	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Classe di isolamento I	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Classe di isolamento I	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Classe di isolamento I	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Classe di isolamento I	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Classe di isolamento I	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe di isolamento I	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Classe di isolamento I	40 W

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Consumo energetico
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Classe di isolamento I	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Classe di isolamento I	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Classe di isolamento I	26 W
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	25,5 W
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	25,5 W

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione	Consumo
		IEC	energetico
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	25,5 W
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	26 W
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	26 W
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Classe di isolamento I	26 W
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Classe di isolamento I	26 W
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Classe di isolamento I	26 W
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	22 W
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Classe di isolamento I	22 W
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62760400		Classe di isolamento I	40,5 W
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Classe di isolamento I	40,5 W
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Classe di isolamento II	40 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Classe di isolamento I	39,5 W
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Classe di isolamento I	40 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Classe di isolamento I	40 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	No	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Si	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	No	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	No	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Si	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Si	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Si	-

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione	Consumo
		IEC	energetico
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Classe di isolamento I	51 W
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Classe di isolamento I	51 W
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Classe di isolamento I	51 W
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Classe di isolamento I	39,5 W
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Classe di isolamento I	40 W
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Classe di isolamento I	40 W
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Classe di isolamento I	51 W
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Classe di isolamento I	51 W
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Classe di isolamento I	51 W
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Classe di isolamento I	22 W
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Classe di isolamento I	22 W
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Classe di isolamento I	51 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Classe di isolamento I	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Classe di isolamento I	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Classe di isolamento I	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Classe di isolamento I	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Classe di isolamento I	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Classe di isolamento I	51 W

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	No	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Si	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Si	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Si	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Si	Antenna Interact SNS410
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	No	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	No	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	No	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Si	-
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	No	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	No	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	No	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Si	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Si	-
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Si	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	No	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Si	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	No	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	No	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	No	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	No	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	No	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Si	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Si	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Si	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Si	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Si	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	No	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Si	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	No	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Si	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	No	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	No	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	No	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Si	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Si	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Si	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Si	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	No	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Si	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	No	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Si	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	No	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	No	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	No	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Si	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Si	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Si	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	No	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Si	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	No	-

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Si	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	No	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	No	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	No	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Si	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Si	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Si	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	No	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Si	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Si	-
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	No	-
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	No	-
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	No	-
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	No	-
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Si	-
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Si	-
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Si	-
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Si	-
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	No	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Si	-
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	No	-
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Si	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	No	-
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	No	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	No	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	No	-
62760400		No	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Si	-
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	No	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Si	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	No	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	No	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	No	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Si	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	No	-
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Si	-
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	No	-
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	No	-
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	No	-
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Si	-
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	No	-
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	No	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	No	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	No	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Si	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	No	-

Order Code	Full Product Name	Controllo	
		Dimmerabile	integrato
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	No	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	No	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	No	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Si	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Si	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Classe rischio di esplosione
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zona 2 e 22
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zona 2 e 22
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zona 2 e 22
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zona 2 e 22
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe rischio di esplosione
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Classe rischio di esplosione
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
62760400		-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-

Order Code	Full Product Name	Classe rischio di esplosione
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	-	-
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	-	-
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Illuminazione di emergenza durata	3 ore

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
		3 ore EL3 versione Pro	
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-	-
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-	-
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI	3 ore
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	-	-
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	-	-
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	-	-
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-
62760400		-	-
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	-	-
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	-	-
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Da -25 a +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Da -25 a +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Da -25 a +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Da 0 a +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Da -25 a +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Da 0 a +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Da -25 a +45 °C
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Da -25 a +45 °C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Da -35 a +60 °C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Da -35 a +60 °C
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	Da -25 a +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Da -25 a +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Da -25 a +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Da -25 a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Da -25 a +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Da 0 a +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Da 0 a +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Da -25 a +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Da 0 a +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Da 0 a +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Da 0 a +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Da -25 a +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Da -25 a +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Da 0 a +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Da -25 a +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Da 0 a +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Da 0 a +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Da 0 a +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Da 0 a +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Da -25 a +45 °C

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	Da -25 a +45 °C
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Da -25 a +45 °C
62760400		Da -35 a +60 °C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Da -35 a +60 °C
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	Da -25 a +45 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Da -25 a +45 °C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Da -25 a +45 °C
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Da -25 a +45 °C
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Da -25 a +45 °C
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Da -25 a +45 °C
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Da -25 a +45 °C
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Da -25 a +45 °C
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Da -25 a +45 °C
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	Da -25 a +45 °C
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	Da -25 a +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Da -25 a +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Da -25 a +45 °C
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Da -25 a +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Da -25 a +45 °C




Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
62758100	WT490C 80S/840 PSU O PI5 L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
62761100	WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT495C
62763500	WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT495C
62769700	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 CLII L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62672000	WT490C 42S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62673700	WT490C 42S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62674400	WT490C 42S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
62675100	WT490C 42S/840 PSU VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
62676800	WT490C 42S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62677500	WT490C 42S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
62679900	WT490C 42S/840 PSD VWB TW3 WA7 L1200	WT490C
62680500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62681200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62682900	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62683600	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200	WT490C
62752900	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62754300	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62756700	WT490C 64S/840 PSU O PI5 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
62760400		WT495C
62762800	WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT495C
62768000	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 CLII L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62755000	WT490C 35S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
77198700	WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868708



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868697




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868692




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868694




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868693




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868613




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867723**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867732**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867735**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867706**



**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867712**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867711**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868253**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868287**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868256**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868412**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868611


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868247**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868251**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868254**




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868258**



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868260**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868691


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868695




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868614




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868612




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868619




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868616




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868618



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868620



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868621



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868622

