



Robuuste, connectable armatuur met uitstekende prestaties.

Pacific LED gen5

Pacific LED gen5 is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwe en zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED gen5 heeft een mooi mechanisch ontwerp (IK08), is beschermd tegen water en stof (IP66) en is bestand tegen chemische stoffen; de perfecte combinatie voor de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. De lamp is ook heel geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Pacific LED gen5-armaturen bieden een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht, zonder artefacten, en worden aangeboden met meerdere optieken en een groot bereik qua lichtopbrengst (tot 15.000 lm). Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een verlichtingsschema. Ook worden ze ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze volledig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. De armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke eigendomskosten, energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimaal aantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. En om het helemaal af te maken kunnen de Pacific LED gen5 armaturen geïntegreerd worden met Interact Industry, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om de efficiëntie, energiebesparingen, het lichtbeheer, de productiviteit en veiligheid te optimaliseren. In elk opzicht helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek de Pacific LED gen5. Optimale prestaties voor veeleisende omgevingen.

Pacific LED gen5

Voordelen

- Een lange levensduur zonder zorgen over je verlichtingsinstallatie.
- Geschikt voor jouw industriële toepassingen dankzij een groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen.
- Onderhoud en het vervangen van onderdelen is eenvoudig door de modulaire benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag.
- Kan worden geïntegreerd met een Interact connected lighting-installatie om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te optimaliseren.

Kenmerken

- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80.
- Groot aantal toepassingsmogelijkheden met krachtige lichtopbrengst (tot 15.000 lumen) en brede keuze uit optieken, in combinatie met materialen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen chemische stoffen.
- Robuust en compact productontwerp met hoge bescherming tegen water en stof (IP66), in combinatie met een hoge mate van mechanische bescherming (IK08).
- Lichtverdelingen met hoge uniformiteit, verblindingsregeling en zonder artefacten.
- Probleemloze installatie en onderhoud.

Toepassing

- Voedselverwerking
- Parkeergarages
- Productie
- Magazijnen/distributiecentra

Waarschuwingen en veiligheid


- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Versions




Pacific LED gen5, Wieland connector

Maatschets



Pacific LED gen5

Maatschets



Productgegevens



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Pacific LED gen5

Productgegevens



Pacific LED gen5 connection
through WAGO connector

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
---------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC- plusmarkering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
------------------------	-------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Brede bundel
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Brede bundel
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Brede bundel
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	4000 K	136 lm/W	6.600 lm	Opaal
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektipe
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Zeer brede bundel
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	4000 K	133 lm/W	5.300 lm	Opaal
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2.300 lm	Brede bundel
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2.300 lm	Brede bundel
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiekttype
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	48,5 W	8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	48,5 W	8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	48,5 W	8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	51 W
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W	8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	51 W
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W	8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	48,5 W	8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W	8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W	8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	40 W
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W	8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	39,5 W
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W	8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W	8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	40 W
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W	8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W	8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W	8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	39,5 W
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	48,5 W	8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	48,5 W	8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W	8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W	8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	51 W
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W	8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W	8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W	8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	40 W	8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	39,5 W	8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	51 W
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	40 W	8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	40 W	8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	51 W
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W	8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	51 W
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W	8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	44 W	8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W	8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	39,5 W	8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	39,5 W	8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	26 W
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	43,5 W	8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	40 W
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	43,5 W	8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	40 W	8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	40 W
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	39,5 W	8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	51 W	8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	51 W	8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	51 W
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	51 W	8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	51 W
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	51 W	8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	39,5 W

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	40 W
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	40 W
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	51 W
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	51 W
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	51 W
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	40 W
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	Nee	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	Ja	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	Nee	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nee	-
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	Ja	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ja	-
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nee	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Ja	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Ja	Interact SNS410-antenne
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	Nee	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nee	-
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nee	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nee	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nee	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nee	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nee	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Nee	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nee	-
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Nee	-
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nee	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Nee	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Ja	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Nee	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Nee	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nee	-
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Ja	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Ja	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	-
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nee	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nee	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nee	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nee	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nee	-
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nee	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	Nee	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	Ja	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nee	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	Nee	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nee	-
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	-

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde	
		Dimbaar	regeling
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	-
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nee	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	Ja	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	Nee	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nee	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nee	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nee	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde	
		Dimbaar	regeling
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	Nee	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nee	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Nee	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Nee	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	Nee	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ja	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nee	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	Nee	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nee	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nee	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ja	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Zone 2 en 22
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Zone 2 en 22
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Zone 2 en 22
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Zone 2 en 22
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	-
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	-
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-

Order Code	Full Product Name	Explosiegevaarklasse
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-	-
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-	-
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-	-
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-	-
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	-	-
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	-	-
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-	-
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-	-
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-	-
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7L1200	-	-
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7L1200	-	-
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-	-
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-	-
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	3 hr
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-	-
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	3 hr
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-	-
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-	-
8719514623358	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-	-

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-	-
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-	-
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-	-
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-	-
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-	-
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-	-
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-	-
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-	-
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-	-
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-	-
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-	-
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-	-
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-	-
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-25 tot +45 °C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 tot +30 °C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-25 tot +45 °C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 tot +30 °C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-25 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +40 °C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	0 tot +40 °C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 tot +40 °C
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	0 tot +40 °C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +30 °C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-25 tot +45 °C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 tot +30 °C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	-25 tot +45 °C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 tot +45 °C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	-25 tot +45 °C
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 tot +45 °C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	-25 tot +45 °C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514109865	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109872	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
8719514109889	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
8719514109896	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
8719514109902	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514109919	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
8719514109926	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
8719514109933	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109940	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
8719514109957	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514109964	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
8719514623576	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514623583	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514623590	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
8719514625785	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
8719514627598	WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800	WT490C
8719514627642	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
8719514627659	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
8719514627666	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
8719514627673	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
8719514732902	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514109599	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109605	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109612	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109629	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109636	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109643	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
8719514109650	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109667	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
8719514109674	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109681	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109698	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109704	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514109711	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
8719514109728	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109735	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109742	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109759	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
8719514109766	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109773	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
8719514109780	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
8719514109797	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
8719514109803	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
8719514109810	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
8719514109827	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
8719514109834	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109841	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514109988	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514109995	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623125	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
8719514623149	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623163	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623170	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
8719514623187	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623194	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623200	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623217	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623224	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623231	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200	WT490C
8719514623248	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
8719514623255	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623262	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
8719514623279	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
8719514623286	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514623293	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
8719514623309	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C

Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514623316	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
8719514623538	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514623545	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514623552	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
8719514625716	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
8719514626782	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7L1200	WT490C
8719514627574	WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200	WT490C
8719514624757	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
8719514624764	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C
8719514624771	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
8719514624788	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
8719514624795	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
8719514624801	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8719514624818	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
8719514624825	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514624832	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
8719514624849	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
8719514624856	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
8719514624863	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1600	WT490C
8719514109582	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
8719514623521	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
8719514623156	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 L1200	WT490C
8719514625723	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
8719514625730	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
8719514625747	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
8719514625754	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868423


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868413




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868419




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868422




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868416




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867731




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867733



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867743




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867741


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




**Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868263**




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868418



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868420




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868421




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868250



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868617

