



# Solidna, zintegrowana oprawa oświetleniowa o wyjątkowej wydajności.

## Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalną wydajność. Spełnia wysokie wymagania współczesnych gałęzi przemysłu, gdzie panują trudne warunki pracy. Jest to bardzo wytrzymała, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Wysoki stopień ochrony mechanicznej (IK08) oraz ochrona przed działaniem wody i pyłu (IP66) w połączeniu z przetestowaną odpornością chemiczną sprawiają, że oprawa Pacific LED gen5 świetnie znosi trudne warunki przemysłu samochodowego, spożywczego i ciężkiego. Można ją również z powodzeniem stosować w garażach i magazynach. Oprawy Pacific LED gen5 zapewniają doskonałą jakość światła bez artefaktów o jednorodnej charakterystyce z szerokim wyborem opcji optyki i strumieni świetlnych (do 15 000 lm). To daje większą swobodę w projektowaniu optymalnych schematów oświetleniowych, tworzonych w podejściu cyrkularnym, co umożliwia ich modernizację i wydłużenie okresu eksploatacji. Oprawy te można szybko i łatwo zainstalować, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobodę wyboru opcji połączeń i montażu. Są one również atrakcyjne ze względu na niski całkowity koszt posiadania (TCO), dobrą wydajność energetyczną i łatwość konserwacji – przy minimalnych zakłóceniach pracy w wymagających zastosowaniach. Oprawy Pacific LED gen5 są w pełni kompatybilne z systemem Interact Industry, co otwiera dodatkowe możliwości w zakresie optymalizacji wydajności, oszczędności energii, lepszego zarządzania światłem, produktywności oraz bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest zatem przyszłościowe w każdym aspekcie. Odkryj oprawy Pacific LED gen5. Optymalna wydajność w trudnych warunkach.

### Korzyści

- Wysoka trwałość użytkowa pozwala zapomnieć o instalacji oświetleniowej.
- Szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle od przetwórstwa żywności, poprzez przemysł ciężki i chemiczny, motoryzacyjny, aż po garaże i magazyny.
- Niższe koszty utrzymania dzięki łatwemu serwisowaniu i wymianie części w systemie modułowym.
- Możliwość integracji z systemem oświetleniowym Interact w celu optymalizacji pracy, maksymalnej oszczędności energii i analizy danych.

### Cechy

- Znakomita energooszczędność i długi okres eksploatacji: do 165 lm/W i do 100 000 godzin L80.
- Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru strumienia świetlnego (do 15 000 lumenów) i optyki w połączeniu z wysokiej jakości materiałami odpornymi na działanie substancji chemicznych.
- Solidna i kompaktowa konstrukcja produktu o wysokim stopniu ochrony przed działaniem wody i pyłu (IP66) i wysokim stopniu ochrony mechanicznej (IK08).
- Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności z kontrolą olśnień.
- Bezproblemowa instalacja i konserwacja.

### Zastosowanie

- Przetwórstwo żywności
- Garaże
- Zakłady produkcyjne
- Magazyny / centra dystrybucyjne

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Promieniowanie UV może z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.
- Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Wersje




Pacific LED gen5, ATEX 2/22,  
Wieland connector



Pacific LED gen5, L700

Rysunki techniczne



## Pacific LED Gen5

### Rysunki techniczne



### Więcej o produkcie



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Więcej o produkcie



Pacific LED gen5 connection  
through WAGO connector

| Informacje ogólne                           |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| W zestawie sterownik                        | Tak                                                      |
| Wymienne źródło światła                     | Tak                                                      |
| Liczba sztuk osprzętu zasilającego          | 1 jednostka                                              |
| Service Tag                                 | Tak                                                      |
| Dane techniczne oświetlenia                 |                                                          |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | >80                                                      |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne       |                                                          |
| Klasa ochrony IEC                           | Klasa bezpieczeństwa I                                   |
| Napięcie wejściowe                          | 220 do 240 V                                             |
| Częstotliwość linii                         | 50 to 60 Hz                                              |
| Nadaje się do losowego przełączania         | Nie                                                      |
| Mechanika i korpus                          |                                                          |
| Kolor Korpusu                               | Biel                                                     |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami         | IK08                                                     |
| Kod stopnia ochrony                         | IP66                                                     |
| Certyfikaty i zastosowania                  |                                                          |
| Znak CE                                     | Tak                                                      |
| Oznaczenie ENEC                             | ENEC znak plus                                           |
| Oznaczenie palności                         | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych |
| Test rozżarzonym drutem                     | Temperatura 850°C, czas 30 s                             |
| Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) |                                                          |
| Tolerancja strumienia świetlnego            | +/-7%                                                    |

Dane techniczne oświetlenia

| Order Code | Full Product Name                    | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki                                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|            |                                      |                                       |                                         |                   |                                                |
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800   | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800   | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800   | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800 | 4000 K                                | 154 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800   | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800 | 4000 K                                | 154 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800     | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800     | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800     | 4000 K                                | 161 lm/W                                | 10 000 lm         | Szeroki rozsył światła                         |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800     | 4000 K                                | 158 lm/W                                | 12 000 lm         | Szeroki rozsył światła                         |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800     | 4000 K                                | 161 lm/W                                | 10 000 lm         | Szeroki rozsył światła                         |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800     | 4000 K                                | 158 lm/W                                | 12 000 lm         | Szeroki rozsył światła                         |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800   | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800     | 4000 K                                | 136 lm/W                                | 6 600 lm          | Opalizowany                                    |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |

| Order Code | Full Product Name                              | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki                                     |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|            |                                                |                                       |                                         |                   |                                                |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD<br>WB PI5 L1800             | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 77399800   |                                                | 4000 K                                | 155 lm/W                                | 15 000 lm         | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU<br>WB W5 L1200              | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU<br>WB W5 L1800              | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD<br>WB W5 L1200              | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD<br>WB W5 L1800              | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU<br>WB PI5 L1200             | 3000 K                                | 157 lm/W                                | 4 200 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD<br>WB PI5 L1200             | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 4 200 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU<br>NB-HRO PI5L1200          | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD<br>NB-HRO PI5L1200          | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU<br>WB TW1 PI5L1200          | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU<br>WB TW3 PI5L1200          | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU<br>WB TC5 L1200             | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU<br>WB ELP3 PI5 L1200        | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU<br>WB ELP3 TW1 PI5<br>L1200 | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD<br>WB PI5 L1200             | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD<br>WB TW1 PI5L1200          | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD<br>WB TW3 PI7L1200          | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD<br>WB ELD3 PI7 L1200        | 4000 K                                | 147 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD<br>WB ELD3 TW1 PI7<br>L1200 | 4000 K                                | 147 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU<br>VWB PI5 L1200            | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD<br>VWB PI5 L1200            | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |

| Order Code | Full Product Name                    | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki                                     |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|            |                                      |                                       |                                         |                   |                                                |
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200 | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200      | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200 | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200   | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200   | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200      | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200   | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200 | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200      | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200   | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200 | 4000 K                                | 147 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200     | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200     | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200   | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |

| Order Code | Full Product Name                      | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki                                     |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|            |                                        |                                       |                                         |                   |                                                |
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Wąski rozsył światła — optyka na wysoki stelaż |
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200        | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200        | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | 4000 K                                | 146 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200       | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200       | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200        | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 4 200 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200        | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200        | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200       | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 4 200 lm          | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | 4000 K                                | 133 lm/W                                | 5 300 lm          | Opalizowany                                    |
| 62760400   |                                        | 4000 K                                | 158 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | 4000 K                                | 158 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | 4000 K                                | 165 lm/W                                | 4 200 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 77398100   |                                        | 4000 K                                | 154 lm/W                                | 10 000 lm         | Bardzo szeroki rozsył światła                  |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 2 300 lm          | Szeroki rozsył światła                         |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | 4000 K                                | 151 lm/W                                | 2 300 lm          | Szeroki rozsył światła                         |

| Order Code | Full Product Name              | Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | Strumień Świetlny | Typ optyki             |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|
|            |                                |                                       |                                         |                   |                        |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200 | 4000 K                                | 160 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200 | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200 | 4000 K                                | 162 lm/W                                | 6 400 lm          | Szeroki rozsył światła |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200 | 4000 K                                | 157 lm/W                                | 8 000 lm          | Szeroki rozsył światła |

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

| Order Code | Full Product Name                        | Zużycie energii | Order Code | Full Product Name                    | Zużycie energii |
|------------|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800       | 48,5 W          | 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200     | 40 W            |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800       | 48,5 W          | 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200     | 39,5 W          |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800       | 48,5 W          | 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200   | 51 W            |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800     | 52 W            | 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200   | 51 W            |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | 48,5 W          | 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200   | 51 W            |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800       | 48,5 W          | 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200   | 51 W            |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800     | 52 W            | 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200 | 55 W            |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800         | 48,5 W          | 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200      | 51 W            |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800         | 48,5 W          | 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200   | 51 W            |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800         | 62 W            | 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200   | 51 W            |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800         | 76 W            | 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200 | 55 W            |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800          | 48,5 W          | 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200     | 51 W            |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800         | 62 W            | 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200     | 51 W            |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800         | 76 W            | 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200   | 40 W            |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800       | 48,5 W          | 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200   | 39,5 W          |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800         | 48,5 W          | 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200      | 40 W            |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800          | 49 W            | 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200   | 40 W            |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | 48,5 W          | 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200 | 44 W            |
| 77399800   |                                          | 97 W            | 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200      | 39,5 W          |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | 40 W            | 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200   | 39,5 W          |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | 49 W            | 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200 | 43,5 W          |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | 39,5 W          | 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200     | 40 W            |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | 48,5 W          | 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200     | 39,5 W          |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200          | 25,5 W          | 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200   | 51 W            |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200          | 26 W            | 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200   | 51 W            |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | 40 W            | 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200      | 51 W            |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | 39,5 W          | 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200   | 51 W            |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | 40 W            | 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200 | 55 W            |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | 40 W            | 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200      | 51 W            |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200          | 40 W            | 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200   | 51 W            |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | 44 W            | 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200 | 55 W            |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200 | 44 W            | 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200     | 51 W            |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200          | 39,5 W          | 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200     | 51 W            |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | 39,5 W          | 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200      | 25,5 W          |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | 39,5 W          | 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200      | 40 W            |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | 43,5 W          | 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200      | 51 W            |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200 | 43,5 W          | 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200     | 26 W            |

Pacific LED Gen5

| Order Code | Full Product Name                      | Zużycie energii |
|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | 40 W            |
| 62760400   |                                        | 40,5 W          |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | 40,5 W          |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | 25,5 W          |
| 77398100   |                                        | 65 W            |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | 39,5 W          |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | 51 W            |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | 51 W            |

| Order Code | Full Product Name                      | Zużycie energii |
|------------|----------------------------------------|-----------------|
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | 51 W            |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | 14,4 W          |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | 15,2 W          |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | 40 W            |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200         | 51 W            |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200         | 39,5 W          |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200         | 51 W            |

Układy sterowania i ściemnianie

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością<br>przyciemniania | Sterownik<br>wbudowany    |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO<br>PI5L1800   | Nie                             | -                         |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO<br>PI5L1800   | Tak                             | -                         |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3<br>PI5L1800   | Nie                             | -                         |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5<br>L1800 | Nie                             | -                         |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5<br>L1800      | Tak                             | -                         |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3<br>PI7L1800   | Tak                             | -                         |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7<br>L1800 | Tak                             | -                         |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5<br>L1800     | Nie                             | -                         |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5<br>L1800     | Tak                             | -                         |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5<br>L1800     | Tak                             | -                         |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5<br>L1800     | Tak                             | -                         |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5<br>L1800      | Nie                             | -                         |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5<br>L1800     | Nie                             | -                         |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5<br>L1800     | Nie                             | -                         |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9<br>PI5L1800   | Tak                             | Antena InterAct<br>SNS410 |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5<br>L1800     | Nie                             | -                         |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5<br>L1800      | Nie                             | -                         |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5<br>L1800      | Tak                             | -                         |
| 77399800   |                                         | Nie                             | -                         |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5<br>L1200       | Nie                             | -                         |

| Order Code | Full Product Name                           | Z możliwością<br>przyciemniania | Sterownik<br>wbudowany |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5<br>L1800           | Nie                             | -                      |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5<br>L1200           | Tak                             | -                      |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5<br>L1800           | Tak                             | -                      |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5<br>L1200          | Nie                             | -                      |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5<br>L1200          | Tak                             | -                      |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO<br>PI5L1200       | Nie                             | -                      |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO<br>PI5L1200       | Tak                             | -                      |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1<br>PI5L1200       | Nie                             | -                      |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3<br>PI5L1200       | Nie                             | -                      |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5<br>L1200          | Nie                             | -                      |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5<br>L1200     | Nie                             | -                      |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3<br>TW1 PI5 L1200 | Nie                             | -                      |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5<br>L1200          | Tak                             | -                      |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1<br>PI5L1200       | Tak                             | -                      |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3<br>PI7L1200       | Tak                             | -                      |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7<br>L1200     | Tak                             | -                      |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3<br>TW1 PI7 L1200 | Tak                             | -                      |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5<br>L1200         | Nie                             | -                      |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5<br>L1200         | Tak                             | -                      |

Pacific LED Gen5

| Order Code | Full Product Name                       | Z możliwością<br>przyciemniania | Sterownik<br>wbudowany |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO<br>PI5L1200   | Nie                             | -                      |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO<br>PI5L1200   | Tak                             | -                      |
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1<br>PI5L1200   | Nie                             | -                      |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3<br>PI5L1200   | Nie                             | -                      |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5<br>L1200 | Nie                             | -                      |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5<br>L1200      | Tak                             | -                      |
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1<br>PI5L1200   | Tak                             | -                      |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3<br>PI7L1200   | Tak                             | -                      |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7<br>L1200 | Tak                             | -                      |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5<br>L1200     | Nie                             | -                      |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5<br>L1200     | Tak                             | -                      |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO<br>WA7L1200   | Nie                             | -                      |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO<br>WA7L1200   | Tak                             | -                      |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7<br>L1200      | Nie                             | -                      |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3<br>WA7L1200   | Nie                             | -                      |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3<br>WA7 L1200 | Nie                             | -                      |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7<br>L1200      | Tak                             | -                      |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3<br>WA7L1200   | Tak                             | -                      |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3<br>WA7 L1200 | Tak                             | -                      |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7<br>L1200     | Nie                             | -                      |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7<br>L1200     | Tak                             | -                      |
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO<br>WA7L1200   | Nie                             | -                      |
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO<br>WA7L1200   | Tak                             | -                      |
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7<br>L1200      | Nie                             | -                      |

| Order Code | Full Product Name                         | Z możliwością<br>przyciemniania | Sterownik<br>wbudowany |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3<br>WA7L1200     | Nie                             | -                      |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3<br>WA7 L1200   | Nie                             | -                      |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7<br>L1200        | Tak                             | -                      |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3<br>WA7L1200     | Tak                             | -                      |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3<br>WA7 L1200   | Tak                             | -                      |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7<br>L1200       | Nie                             | -                      |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7<br>L1200       | Tak                             | -                      |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5<br>L1200        | Nie                             | -                      |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5<br>L1200        | Nie                             | -                      |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5<br>L1200        | Nie                             | -                      |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5<br>L1200       | Tak                             | -                      |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5<br>L1200       | Nie                             | -                      |
| 62760400   |                                           | Nie                             | -                      |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5<br>L1200        | Tak                             | -                      |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB<br>TW3x2.5PI5 L1200 | Nie                             | -                      |
| 77398100   |                                           | Nie                             | -                      |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5<br>L1600        | Tak                             | -                      |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5<br>L1600        | Nie                             | -                      |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3<br>PI5L1600     | Nie                             | -                      |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB<br>TW3x2.5PI5 L1600 | Nie                             | -                      |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700            | Tak                             | -                      |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700            | Nie                             | -                      |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5<br>L1200         | Nie                             | -                      |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5<br>L1200         | Nie                             | -                      |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5<br>L1200         | Tak                             | -                      |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5<br>L1200         | Tak                             | -                      |

Mechanika i korpus

| Order Code | Full Product Name                        | Klasa zagrożenia<br>wybuchem |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800       | -                            |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800       | -                            |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800       | -                            |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800     | -                            |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | -                            |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800       | -                            |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800     | -                            |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800         | -                            |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800         | -                            |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800         | -                            |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800         | -                            |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800          | -                            |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800         | -                            |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800         | -                            |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800       | -                            |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800         | -                            |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800          | -                            |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | -                            |
| 77399800   |                                          | -                            |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | Strefa 2 i 22                |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | Strefa 2 i 22                |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | Strefa 2 i 22                |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | Strefa 2 i 22                |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200          | -                            |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200          | -                            |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | -                            |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | -                            |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | -                            |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | -                            |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200          | -                            |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | -                            |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200 | -                            |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200          | -                            |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | -                            |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | -                            |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | -                            |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200 | -                            |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200         | -                            |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200         | -                            |
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | -                            |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | -                            |
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | -                            |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | -                            |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | -                            |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200          | -                            |

| Order Code | Full Product Name                      | Klasa zagrożenia<br>wybuchem |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200     | -                            |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200     | -                            |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200   | -                            |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200       | -                            |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200       | -                            |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200     | -                            |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200     | -                            |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200        | -                            |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | -                            |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | -                            |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200        | -                            |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | -                            |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | -                            |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200       | -                            |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200       | -                            |
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200     | -                            |
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200     | -                            |
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200        | -                            |
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | -                            |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | -                            |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200        | -                            |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | -                            |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | -                            |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200       | -                            |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200       | -                            |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                            |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                            |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                            |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200       | -                            |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | -                            |
| 62760400   |                                        | -                            |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | -                            |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | -                            |
| 77398100   |                                        | -                            |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | -                            |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | -                            |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | -                            |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | -                            |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | -                            |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | -                            |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | -                            |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200         | -                            |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200         | -                            |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200         | -                            |

Praca w trybie awaryjnym

| Order Code | Full Product Name                    | Oświetlenie awaryjne                                                 | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | -                                                                    | -                                                                          |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | -                                                                    | -                                                                          |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800   | -                                                                    | -                                                                          |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | -                                                                    | -                                                                          |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | -                                                                    | -                                                                          |
| 77399800   |                                      | -                                                                    | -                                                                          |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |

| Order Code | Full Product Name                        | Oświetlenie awaryjne                                                 | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | -                                                                    | -                                                                          |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200          | -                                                                    | -                                                                          |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200          | -                                                                    | -                                                                          |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200          | -                                                                    | -                                                                          |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200          | -                                                                    | -                                                                          |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200         | -                                                                    | -                                                                          |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200         | -                                                                    | -                                                                          |
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | -                                                                    | -                                                                          |

| Order Code | Full Product Name                    | Oświetlenie awaryjne                                                 | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200      | -                                                                    | -                                                                          |
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200      | -                                                                    | -                                                                          |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200      | -                                                                    | -                                                                          |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200   | -                                                                    | -                                                                          |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200 | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200     | -                                                                    | -                                                                          |

| Order Code | Full Product Name                      | Oświetlenie awaryjne                                                 | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro       | 3 h                                                                        |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | -                                                                    | -                                                                          |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny z interfejsem DALI | 3 h                                                                        |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | -                                                                    | -                                                                          |
| 62760400   |                                        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | -                                                                    | -                                                                          |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | -                                                                    | -                                                                          |
| 77398100   |                                        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | -                                                                    | -                                                                          |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | -                                                                    | -                                                                          |

|            |                                        | Oświetlenie awaryjne | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                      |                      |                                                                            |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | -                    | -                                                                          |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | -                    | -                                                                          |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | -                    | -                                                                          |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | -                    | -                                                                          |

|            |                                | Oświetlenie awaryjne | Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu) |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name              |                      |                                                                            |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200 | -                    | -                                                                          |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200 | -                    | -                                                                          |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200 | -                    | -                                                                          |

Certyfikaty i zastosowania

|            |                                      | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                    |                              |                           |                                      |
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800 | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800 | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |

|            |                                    | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                  |                              |                           |                                      |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800    | Od -35°C do +60°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800    | Od -35°C do +60°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 77399800   |                                    | Od -25°C do +25°C            | -                         | -                                    |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200    | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200    | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |

| Order Code | Full Product Name                              | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 10963600   | WT490C 64S/840<br>PSU WB TW3<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10964300   | WT490C 64S/840<br>PSU WB TC5 L1200             | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10965000   | WT490C 64S/840<br>PSU WB ELP3 PI5<br>L1200     | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10966700   | WT490C 64S/840<br>PSU WB ELP3 TW1<br>PI5 L1200 | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10967400   | WT490C 64S/840<br>PSD WB PI5 L1200             | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10968100   | WT490C 64S/840<br>PSD WB TW1<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10969800   | WT490C 64S/840<br>PSD WB TW3<br>PI7L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10970400   | WT490C 64S/840<br>PSD WB ELD3 PI7<br>L1200     | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10971100   | WT490C 64S/840<br>PSD WB ELD3 TW1<br>PI7 L1200 | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10972800   | WT490C 64S/840<br>PSU VWB PI5 L1200            | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10973500   | WT490C 64S/840<br>PSD VWB PI5 L1200            | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10974200   | WT490C 80S/840<br>PSU NB-HRO<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10975900   | WT490C 80S/840<br>PSD NB-HRO<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10976600   | WT490C 80S/840<br>PSU WB TW1<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10977300   | WT490C 80S/840<br>PSU WB TW3<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10978000   | WT490C 80S/840<br>PSU WB ELP3 PI5<br>L1200     | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10979700   | WT490C 80S/840<br>PSD WB PI5 L1200             | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10980300   | WT490C 80S/840<br>PSD WB TW1<br>PI5L1200       | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |

| Order Code | Full Product Name                          | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 10981000   | WT490C 80S/840<br>PSD WB TW3<br>PI7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10982700   | WT490C 80S/840<br>PSD WB ELD3 PI7<br>L1200 | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 10983400   | WT490C 80S/840<br>PSU VWB PI5 L1200        | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10984100   | WT490C 80S/840<br>PSD VWB PI5 L1200        | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10998800   | WT490C 64S/840<br>PSU NB-HRO<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10999500   | WT490C 64S/840<br>PSD NB-HRO<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62312500   | WT490C 64S/840<br>PSU WB WA7 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62314900   | WT490C 64S/840<br>PSU WB TW3<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62316300   | WT490C 64S/840<br>PSU WB ELP3 WA7<br>L1200 | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 62317000   | WT490C 64S/840<br>PSD WB WA7 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62318700   | WT490C 64S/840<br>PSD WB TW3<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62319400   | WT490C 64S/840<br>PSD WB ELD3 WA7<br>L1200 | Od 0°C do +40°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 62320000   | WT490C 64S/840<br>PSU VWB WA7<br>L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62321700   | WT490C 64S/840<br>PSD VWB WA7<br>L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62322400   | WT490C 80S/840<br>PSU NB-HRO<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62323100   | WT490C 80S/840<br>PSD NB-HRO<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62324800   | WT490C 80S/840<br>PSU WB WA7 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62325500   | WT490C 80S/840<br>PSU WB TW3<br>WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |

| Order Code | Full Product Name                    | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200 | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200   | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200 | Od 0°C do +30°C              | 1                         | 0,4                                  |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200      | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62760400   |                                      | Od -35°C do +60°C            | 1                         | 0,4                                  |

| Order Code | Full Product Name                      | Zakres temperatury otoczenia | Wartość migotania (PstLM) | Wartość efektu stroboskopowego (SVM) |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | Od -35°C do +60°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 77398100   |                                        | Od -25°C do +25°C            | -                         | -                                    |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200         | Od -25°C do +45°C            | 1                         | 0,4                                  |

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

| Order Code | Full Product Name                    | Początkowa chromaticzność |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

| Order Code | Full Product Name                        | Początkowa chromaticzność |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 77399800   |                                          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200          | (0.43, 0.40) SDCM <3      |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

| Order Code | Full Product Name                        | Początkowa chromaticzność |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200          | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

| Order Code | Full Product Name                      | Początkowa chromaticzność |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62760400   |                                        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 77398100   |                                        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200         | (0.38, 0.38) SDCM <3      |

Dane techniczne produktu


| Order Code | Full Product Name                    | Rodzina produktów |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 10986500   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800   | WT490C            |
| 10987200   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800   | WT490C            |
| 10988900   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800   | WT490C            |
| 10989600   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800 | WT490C            |
| 10990200   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800      | WT490C            |
| 10991900   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800   | WT490C            |
| 10992600   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800 | WT490C            |
| 10993300   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800     | WT490C            |
| 10994000   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800     | WT490C            |
| 10995700   | WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800     | WT490C            |
| 10996400   | WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800     | WT490C            |
| 62357600   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800      | WT490C            |
| 62358300   | WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800     | WT490C            |
| 62359000   | WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800     | WT490C            |
| 62578500   | WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800   | WT490C            |
| 62759800   | WT490C 80S/840 PSU PCO PI5 L1800     | WT490C            |

| Order Code | Full Product Name                        | Rodzina produktów |
|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 62761100   | WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800          | WT495C            |
| 62763500   | WT495C 80S/840 PSD WB PI5 L1800          | WT495C            |
| 77399800   |                                          | WT490C            |
| 62764200   | WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200           | WT492C            |
| 62765900   | WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800           | WT492C            |
| 62766600   | WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200           | WT492C            |
| 62767300   | WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800           | WT492C            |
| 73290200   | WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200          | WT490C            |
| 10959900   | WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200          | WT490C            |
| 10960500   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | WT490C            |
| 10961200   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | WT490C            |
| 10962900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | WT490C            |
| 10963600   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | WT490C            |
| 10964300   | WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200          | WT490C            |
| 10965000   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | WT490C            |
| 10966700   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200 | WT490C            |


| Order Code | Full Product Name                        | Rodzina produktów |
|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 10967400   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200          | WT490C            |
| 10968100   | WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | WT490C            |
| 10969800   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | WT490C            |
| 10970400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | WT490C            |
| 10971100   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200 | WT490C            |
| 10972800   | WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200         | WT490C            |
| 10973500   | WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200         | WT490C            |
| 10974200   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200       | WT490C            |
| 10975900   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200       | WT490C            |
| 10976600   | WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200       | WT490C            |
| 10977300   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200       | WT490C            |
| 10978000   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200     | WT490C            |
| 10979700   | WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200          | WT490C            |
| 10980300   | WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200       | WT490C            |
| 10981000   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200       | WT490C            |
| 10982700   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200     | WT490C            |
| 10983400   | WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200         | WT490C            |
| 10984100   | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200         | WT490C            |
| 10998800   | WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7L1200       | WT490C            |
| 10999500   | WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7L1200       | WT490C            |
| 62312500   | WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200          | WT490C            |
| 62314900   | WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7L1200       | WT490C            |
| 62316300   | WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200     | WT490C            |
| 62317000   | WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200          | WT490C            |
| 62318700   | WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200       | WT490C            |
| 62319400   | WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200     | WT490C            |
| 62320000   | WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200         | WT490C            |
| 62321700   | WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200         | WT490C            |
| 62322400   | WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7L1200       | WT490C            |

| Order Code | Full Product Name                      | Rodzina produktów |
|------------|----------------------------------------|-------------------|
| 62323100   | WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7L1200     | WT490C            |
| 62324800   | WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200        | WT490C            |
| 62325500   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7L1200     | WT490C            |
| 62326200   | WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200   | WT490C            |
| 62327900   | WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200        | WT490C            |
| 62328600   | WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7L1200     | WT490C            |
| 62329300   | WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200   | WT490C            |
| 62330900   | WT490C 80S/840 PSU VWB WA7 L1200       | WT490C            |
| 62331600   | WT490C 80S/840 PSD VWB WA7 L1200       | WT490C            |
| 62353800   | WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200        | WT490C            |
| 62354500   | WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200        | WT490C            |
| 62355200   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200        | WT490C            |
| 62571600   | WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200       | WT490C            |
| 62757400   | WT490C 64S/840 PSU PCO PI5 L1200       | WT490C            |
| 62760400   |                                        | WT495C            |
| 62762800   | WT495C 64S/840 PSD WB PI5 L1200        | WT495C            |
| 77200700   | WT490C 42S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1200 | WT490C            |
| 77398100   |                                        | WT490C            |
| 62475700   | WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600        | WT490C            |
| 62478800   | WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600        | WT490C            |
| 62480100   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1600     | WT490C            |
| 77198700   | WT490C 80S/840 PSU WB TW3x2.5PI5 L1600 | WT490C            |
| 10958200   | WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700         | WT490C            |
| 62352100   | WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700         | WT490C            |
| 62572300   | WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200         | WT490C            |
| 62573000   | WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200         | WT490C            |
| 62574700   | WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200         | WT490C            |
| 62575400   | WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200         | WT490C            |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910770229590




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868249




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868698




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868259




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868702




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868261




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868699




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868706



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868513




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868511




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868701




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867708



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867737


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868266



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868256




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868412




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868252




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868262




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868265



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868510




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867731



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867743


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867741




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867740




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867744




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868247




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868251




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868255



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868254




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868258




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868263


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868260




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868257




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868294




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868293




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868415




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868417



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868512




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868696




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868704


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868707




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869408



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869410



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869610



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925869611

