



Міцний світильник із можливістю легкого підключення та винятковими характеристиками.

Pacific LED Gen5

Pacific LED Gen5 — це інноваційний і найкращий у своєму класі світлодіодний водонепроникний світильник, відзначений за оптимальну продуктивність. Він відповідає високим вимогам сучасних промислових підприємств і галузей зі складними промисловими умовами. Це дуже міцний, компактний і надійний світильник із відмінною якістю світла. Завдяки високому ступеню механічного захисту (IK08), захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з підтвердженою стійкістю до хімічного впливу Pacific LED Gen5 може чудово витримувати суворі умови автомобільної, харчової та важкої промисловості. Але він також добре працює в паркінгах і на складах. Світильники Pacific LED Gen5 забезпечують чудову якість світла без артефактів і однорідне світло; ця лінійка пропонує кілька варіантів оптики та широкий діапазон світловіддачі (до 15 000 лм). Це забезпечує більшу гнучкість у плануванні оптимізованої схеми освітлення. Моделі лінійки також розроблені за принципом замкнутого циклу — це означає, що ці повністю придатні до використання світильники можна модернізувати, щоби подовжити їхній загальний життєвий цикл. Світильники відрізняються швидким і простим установленням, що полегшує здійснення проводки та різних варіантів підключення і монтажу. Крім того, цій лінійці властива приваблива сукупна вартість володіння, енергоефективність і простота обслуговування — з мінімальними збоями в роботі у вимогливих сферах застосування. Лінійка Pacific LED Gen5 стає ще кращою завдяки системній інтеграції з Interact Industry, що відкриває додаткові можливості для оптимізації ефективності, економії енергії, покращеного керування освітленням, продуктивності та безпеки. Це уможлиблює відповідність вимогам завтрашнього дня в усіх аспектах. Відкрийте для себе лінійку Pacific LED Gen5. Оптимальна продуктивність для роботи в складних умовах.

Переваги

- Довгий термін служби гарантує душевний спокій щодо освітлювального обладнання.
- Підходить для вашої промислової сфери завдяки широкому охопленню, включно із харчовим виробництвом, важкою і хімічною промисловістю, автомобільною промисловістю, критими автостоянками та складськими приміщеннями.
- Знижує ваші інвестиції в технічне обслуговування завдяки простому обслуговуванню та заміні деталей за модульним принципом.
- Світильник можна інтегрувати в освітлювальну установку, підключену до платформи Interact, щоб оптимізувати вашу роботу та максимально збільшити енергозбереження та аналіз даних.

Характеристики

- Висока енергоефективність і тривалий термін служби: до 160 лм/Вт і термін служби до 100 000 годин (L80).
- Широкий спектр застосування з великою світлосилою (до 15 000 люменів) і вибором оптики в поєднанні з високоякісними хімічностійкими матеріалами.
- Надійна та компактна архітектура продукту з високим класом захисту від води та пилу (IP66) у поєднанні з високим ступенем механічного захисту (IK08).
- Висока рівномірність, контроль засліплення і розподіл світла без артефактів.
- Безпроблемне встановлення і технічне обслуговування.

Застосування

- Кухонні приміщення
- Криті автостоянки
- Виробництво
- Склади/розподільчі центри

Попередження та безпека

- З часом ультрафіолетове випромінювання зруйнує матеріал, що призведе до втрати водонепроникності й ступеня захисту IP66.
- Не встановлюйте світильник у місцях, де він піддаватиметься дії прямого сонячного світла.

Версії




Pacific LED gen5, ATEX 2/22,
Wieland connector



Pacific LED gen5, L1600

Розміри



Деталі по продукції



Pacific LED gen5, looping connection, 2 entry on one side



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connector



Pacific LED gen5 with Wieland connector

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Hi
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP66
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC plus
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-7%

Світлотехнічні

		Світловіддача	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
Order Code	Full Product Name	(номінальна) (ном.)		
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	165 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	154 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Дуже широкий промінь
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Дуже широкий промінь
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Широкий промінь
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Широкий промінь
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	165 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	161 lm/W	10 000 lm	Широкий промінь
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	158 lm/W	12 000 lm	Широкий промінь
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	165 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Широкий промінь
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь

		Світловіддача			
Order Code	Full Product Name	(номінальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою	
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	146 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	162 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	162 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	147 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Дуже широкий промінь	
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	6 400 lm	Дуже широкий промінь	
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення	
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Вузький промінь — оптичний пристрій для високого встановлення	
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	146 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Дуже широкий промінь	
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Дуже широкий промінь	
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	165 lm/W	4 200 lm	Широкий промінь	
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	157 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь	
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	162 lm/W	4 200 lm	Дуже широкий промінь	
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	160 lm/W	6 400 lm	Широкий промінь	

		Світловіддача		
Order Code	Full Product Name	(номінальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	160 lm/W	2 300 lm	Широкий промінь
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	151 lm/W	2 300 lm	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	48,5 W	910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	39,5 W
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	48,5 W	910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	39,5 W
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	48,5 W	910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	43,5 W
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	52 W	910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	43,5 W
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	48,5 W	910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	40 W
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	48,5 W	910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	39,5 W
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	52 W	910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	51 W
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	48,5 W	910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	51 W
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	48,5 W	910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	51 W
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	62 W	910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	51 W
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	76 W	910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	55 W
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	48,5 W	910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	51 W
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB P15 L1800	62 W	910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	51 W
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB P15 L1800	76 W	910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	51 W
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 P15L1800	48,5 W	910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	55 W
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W	910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	51 W
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB P15 L1200	26 W	910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	51 W
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO P15L1200	40 W	910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB P15 L1200	25,5 W
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO P15L1200	39,5 W	910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1200	40 W
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 P15L1200	40 W	910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1200	51 W
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 P15L1200	40 W	910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB P15 L1200	26 W
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	40 W	910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1600	40 W
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	44 W	910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	14,4 W
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	44 W	910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	15,2 W
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	39,5 W			

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	Hi	-	910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	Так	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	Так	-	910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	Hi	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	Hi	-	910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	Так	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	Hi	-	910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	Так	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	Так	-	910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB P15 L1800	Так	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	Так	-	910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1800	Hi	-

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Hi	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Hi	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	Так	Антенa InterAct SNS410
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Hi	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Так	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Hi	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Так	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Hi	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Hi	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	Hi	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Hi	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	Hi	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Так	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Так	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Так	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Так	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	Так	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	Hi	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	Так	-

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Клас вибухонебезпеки
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	-
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	-
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	Hi	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	Так	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	Hi	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	Hi	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Hi	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Так	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	Так	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	Так	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Так	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Hi	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Так	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Hi	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Hi	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Hi	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Так	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Hi	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Так	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Hi	-

Order Code	Full Product Name	Клас вибухонебезпеки
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Зона 2 й 22
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-

Pacific LED Gen5

Order Code	Full Product Name	Клас вибухонебезпеки
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	-
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	-
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-

Order Code	Full Product Name	Клас вибухонебезпеки
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	-
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	-
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	-	-
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	-	-
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	-	-
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	-	-
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-	-
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-	-
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-	-
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	-	-
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-	-
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-	-
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	-	-
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	-	-
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	-	-
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	-	-
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 P15 L1200	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB P15 L1200	-	-
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 P15L1200	-	-
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 P17L1200	-	-
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 P17 L1200	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB P15 L1200	-	-
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB P15 L1200	-	-
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1200	-	-
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1200	-	-
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 P15L1200	-	-
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1200	-	-
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1200	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1200	-	-
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 P15L1200	-	-
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1200	-	-
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1200	Аварійне освітлення з інтерфейсом DALI, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1200	-	-
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1200	-	-
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB P15 L1200	-	-
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1200	-	-
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB P15 L1200	-	-
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB P15 L1200	-	-
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB P15 L1600	-	-
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB P15 L700	-	-
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB P15 L700	-	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO P15L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO P15L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 P15L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 P15 L1800	від 0 °C до +30 °C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB P15 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 P17L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 P17 L1800	від 0 °C до +30 °C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB P15 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB P15 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB P15 L1800	від -25 °C до +45 °C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури
		довкілля
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	від -25 °C до +45 °C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	від 0 °C до +40 °C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	від 0 °C до +40 °C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	від 0 °C до +40 °C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	від 0 °C до +40 °C

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства
		продуктів
910925867731	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867732	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1800	WT490C
910925867733	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1800	WT490C
910925867734	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
910925867735	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867736	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1800	WT490C
910925867737	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
910925867738	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
910925867739	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
910925867740	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925867741	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
910925868292	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868293	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868294	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
910925868516	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800	WT490C
910925868704	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
910925867704	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C




Order Code	Full Product Name	Діапазон температури
		довкілля
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	від 0 °C до +30 °C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	від -25 °C до +45 °C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	від -25 °C до +45 °C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	від -25 °C до +45 °C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	від -25 °C до +45 °C

Order Code	Full Product Name	Код сімейства
		продуктів
910925867705	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867706	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867707	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867708	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867709	WT490C 64S/840 PSU WB TC5 L1200	WT490C
910925867710	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867711	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 TW1 PI5 L1200	WT490C
910925867712	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867713	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867714	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867715	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867716	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200	WT490C
910925867717	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867718	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925867719	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867720	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5L1200	WT490C
910925867721	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925867722	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5L1200	WT490C
910925867723	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
910925867724	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
910925867725	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5L1200	WT490C
910925867726	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7L1200	WT490C
910925867727	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
910925867728	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
910925867729	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925868288	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868289	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868290	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
910925868509	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
910925868414	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
910925867703	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
910925868287	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C




Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868292

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868288




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868414



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868516

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868509

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867704




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867723


Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867732

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867735


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867706




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867712




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867711




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867724




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867726




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867727



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867720




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867738




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867713


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867717




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867714




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867715




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867716




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867739




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867708



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867719




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867725




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867737


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867718




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867734




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867721




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867729




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868287




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868289



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868290




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867703




Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867705


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867707




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867709




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867710




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867722




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867728




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867731



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867733




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867736




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867741


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925867740



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868294



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868293



Polar Normal (separate) - WT490CI -
910925868704

