



Robusztus lámpatest a teljes élettartama során optimális teljesítménnyel a vízálló világításhoz

Pacific LED Gen5 Value

A Pacific LED Gen5 Value egy innovatív és modern LED-es vízálló lámpatest, amelyet széles körben kedvelnek optimális teljesítménye miatt. Megfelel a jelenlegi nehéz iparágak szigorú követelményeinek. Nagyon robusztus, kompakt és megbízható lámpatest, amely kiváló fényminőséget biztosít. A magas fokú mechanikai védelemnek (IK08), a víz- és porvédelemnek (IP66), valamint a bizonyított vegyi védelemnek köszönhetően a Pacific LED Gen5 Value kiválóan viseli az autóipar, az élelmiszeripar és a nehézipar kemény körülményeit. Ezenkívül vízállóságának köszönhetően ideális választás a parkolóházakba és a raktárakba is. A Pacific LED Gen5 Value lámpatestek többféle optikával és széles fénykibocsátási tartománnyal kiváló, villogásmentes fényminőséget és homogén fényt biztosítanak, ami nagyfokú rugalmasságot garantál az optimális fénysémák tervezésekor. Kialakításuk megfelel a körforgásos gazdaság szempontjainak, ami azt jelenti, hogy ezek a minden részükben javítható lámpatestek fejleszthetők is, így meghosszabbítható a teljes élettartamuk. Ezek a lámpatestek gyorsan és egyszerűen telepíthetők, ami megkönnyíti az átmenő vezetékeztést, és különféle csatlakozási és szerelési lehetőségeket biztosítanak. Ugyanilyen vonzó az energiatakarékosságuk és a könnyű karbantarthatóságuk is, amely a szigorú követelményeket támaztató alkalmazási területeken minimálisan zavarja a műveleteket. Fedezze fel a Pacific LED Gen5 Value család optimális teljesítményű, vízálló világításhoz tervezett robusztus lámpatesteit!

Előnyök

- Kompakt, robusztus és megbízható megoldás, amely hosszú élettartamot nyújt.
- Az ipari alkalmazási területek széles köréhez (élelmiszeripar, nehéz- és vegyipar, autóipar, parkolóházak és raktárak)
- Különböző hosszban, fénytéljesítménnyel és fényeloszlással
- Nagyfokú egyenletesség és villódzásmentes fényeloszlás
- Kevesebb karbantartás – moduláris megközelítés az egyszerű szervizelés és alkatrészcsere érdekében

Szolgáltatások

- Energiatakarékos és hosszú élettartamú: akár 140 lm/W és akár 50 000 óra élettartam L80 szinten
- Robusztus és kompakt felépítés, kiváló víz- és porvédelem (IP66) és mechanikai védelem (IK08)
- Választható fényáram és optika, valamint kiváló minőségű, vegyálló anyagok
- Nagyfokú egyenletesség, káprázásgátlás és villódzásmentes fényeloszlás.
- Egyszerű felszerelés és karbantartás.


Alkalmazás

- Élelmiszer-feldolgozás
- Parkolóházak
- Gyártás
- Raktárak/logisztikai központok

Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve

Méretezett rajza



Pacific LED Gen5 Value

Termék részletei



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisztaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC plus jel
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Termékadatok	
Termécsalád kódja	WT475C

Technikai adatok

		Fényhasznosítás (névleges)		
Order Code	Full Product Name	(névleges)	Fényáram	Az optika típusa
62346000	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	141 lm/W	6 200 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62347700	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	136 lm/W	6 200 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62348400	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Széles sugárzási szög
62349100	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62350700	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	136 lm/W	6 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62351400	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Széles sugárzási szög
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	141 lm/W	6 200 lm	Széles sugárzási szög
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	132 lm/W	10 700 lm	Széles sugárzási szög
62773400	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	118 lm/W	5 200 lm	Opál
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	141 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
62334700	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	133 lm/W	4 200 lm	Széles sugárzási szög
62335400	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	133 lm/W	7 200 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62336100	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	131 lm/W	7 200 lm	Keskeny sugárzási szög – magas polcokhoz tervezett optika
62337800	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög
62338500	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög
62339200	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög
62340800	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)		
		(névleges)	Fényáram	Az optika típusa
62341500	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög
62342200	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62343900	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	133 lm/W	7 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62344600	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	131 lm/W	7 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62345300	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	131 lm/W	7 200 lm	Nagyon széles sugárzási szög
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	133 lm/W	7 200 lm	Széles sugárzási szög
62772700	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	111 lm/W	6 000 lm	Opál

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62346000	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	44 W
62347700	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	45,5 W
62348400	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	45,5 W
62349100	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	44 W
62350700	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	45,5 W
62351400	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	81 W
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	44 W
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	81 W
62773400	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	44 W
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	29,8 W
62334700	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	31,5 W
62335400	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	54 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62336100	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	55 W
62337800	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	54 W
62338500	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	54 W
62339200	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	55 W
62340800	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	55 W
62341500	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	55 W
62342200	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	54 W
62343900	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	54 W
62344600	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	55 W
62345300	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	55 W
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	54 W
62772700	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	54 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
62346000	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	Nem
62347700	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	Igen
62348400	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	Igen
62349100	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	Nem
62350700	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	Igen
62351400	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	Igen
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	Nem
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	Nem
62773400	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	Nem
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	Nem
62334700	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	Igen
62335400	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
62336100	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	Igen
62337800	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	Nem
62338500	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Nem
62339200	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	Igen
62340800	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	Igen
62341500	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Igen
62342200	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	Nem
62343900	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	Nem
62344600	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	Igen
62345300	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	Igen
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	Nem
62772700	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	Nem

Vészhelyzeti működés

Pacific LED Gen5 Value

			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
62346000	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-	-
62347700	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-	-
62348400	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-	-
62349100	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-	-
62350700	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-	-
62351400	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-	-
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-	-
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-	-
62773400	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-	-
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-	-
62334700	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-	-
62335400	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-	-
62336100	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-	-
62337800	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-	-


			A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
Order Code	Full Product Name	Vészvilágítás	
62338500	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
62339200	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-	-
62340800	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-	-
62341500	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
62342200	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-	-
62343900	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-	-
62344600	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-	-
62345300	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-	-
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-	-
62772700	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek


		Környezeti hőmérséklet- tartomány
Order Code	Full Product Name	
62346000	WT475C 62S/840 PSU NB-HRO L1800	-25 – +45 °C
62347700	WT475C 62S/840 PSD NB-HRO L1800	-25 – +45 °C
62348400	WT475C 62S/840 PSD WB L1800	-25 – +45 °C
62349100	WT475C 62S/840 PSU VWB L1800	-25 – +45 °C
62350700	WT475C 62S/840 PSD VWB L1800	-25 – +45 °C
62351400	WT475C 107S/840 PSD WB L1800	-25 – +45 °C
62362000	WT475C 62S/840 PSU WB L1800	-25 – +45 °C
62363700	WT475C 107S/840 PSU WB L1800	-25 – +45 °C
62773400	WT475C 62S/840 PSU PCO L1800	-25 – +45 °C
62313200	WT475C 42S/840 PSU WB L1200	-25 – +45 °C
62334700	WT475C 42S/840 PSD WB L1200	-25 – +45 °C
62335400	WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200	-25 – +45 °C

		Környezeti hőmérséklet- tartomány
Order Code	Full Product Name	
62336100	WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200	-25 – +45 °C
62337800	WT475C 72S/840 PSU WB TW1 L1200	-25 – +45 °C
62338500	WT475C 72S/840 PSU WB ELB3 L1200	0 – +30 °C
62339200	WT475C 72S/840 PSD WB L1200	-25 – +45 °C
62340800	WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200	-25 – +45 °C
62341500	WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200	0 – +30 °C
62342200	WT475C 72S/840 PSU VWB L1200	-25 – +45 °C
62343900	WT475C 72S/840 PSU VWB TW1 L1200	-25 – +45 °C
62344600	WT475C 72S/840 PSD VWB L1200	-25 – +45 °C
62345300	WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200	-25 – +45 °C
62361300	WT475C 72S/840 PSU WB L1200	-25 – +45 °C
62772700	WT475C 72S/840 PSU PCO L1200	-25 – +45 °C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868248




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868269




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868273




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868280




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868286




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868298



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868712




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868272




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868296


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868275




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868274




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868278




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868281




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868270




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868282



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868713




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868283




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868284


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868271




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868277




Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868276



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868297



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868279



Polar Normal (separate) - WT475CI - 910925868285

