



安全可靠

Essential Smartbright Projector Gen 2

Essential SmartBright 投影灯 ST033T 是一款专为大众市场行业设计的高性价比产品，旨在取代用于商场照明和酒店照明应用的卤素灯和 CDM 标准投影灯。这款轨道式灯具可用于突出展示零售商场的产品或对特定物体进行高光照明。Essential SmartBright 投影灯采用现代简约设计、集成式驱动器以及 24 度或 36 度光束角度，适用于多种应用。提供白色和黑色 2 种款式，使得零售商家可以根据商店环境选择适合搭配的颜色。与前一代相比，这款产品不仅性价比高，而且在设计上更加纤薄小巧。该产品系列包括 1M 和 2M 轨道版黑色和白色款，带 I 和 L 型连接器，适用于各种应用。

优点

- 与传统的 CDM 标准投影灯相比，该款投影灯节能效果出众、使用寿命更长，从而降低了运营成本
- 适用于大众市场商场照明应用的高性价比产品
- 简洁利落的外观确保 Essential SmartBright 投影灯能融入各类室内设计风格。

特点

- 低调的设计，白色或黑色外观
- 24 和 36 度光束角度，光通输出范围 800-2500 Lm。
- 能效：80 lm/W
- 集成式驱动器和统一轨道适配器
- 色温 3000 或 4000 K

应用


- 时尚业照明
- 商场照明
- 宾馆照明

Essential Smartbright Projector Gen 2


Versions



二维绘图



产品详细



Essential Smartbright Projector Gen 2

一般信息	
包含的驱动器	是
装置	EB
设备组件数	1 个单位
灯技术	
显色指数 (CRI)	90
光源数量	1
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220~240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	否
控制和调光	
可调光	-
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
CE 标志	否
ENEC 标志	-
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-0%,+20%

灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源的光束 角度	相关色温 (标 称)	光效 (额定)(标 称)	光通量
911401834787	STO33T G2 LED8/930 10W I MB BK CN	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401834987	STO33T G2 LED8/940 10W I MB BK CN	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401835187	STO33T G2 LED8/930 10W I WB BK CN	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401835387	STO33T G2 LED8/940 10W I WB BK CN	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401835587	STO33T G2 LED17/930 20W I MB BK CN	24 °	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401835787	STO33T G2 LED17/940 20W I MB BK CN	24 °	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401835987	STO33T G2 LED17/930 20W I WB BK CN	36 °	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401836187	STO33T G2 LED17/940 20W I WB BK CN	36 °	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401835487	STO33T G2 LED17/930 20W I MB WH CN	24 °	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401835687	STO33T G2 LED17/940 20W I MB WH CN	24 °	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401835887	STO33T G2 LED17/930 20W I WB WH CN	36 °	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401836087	STO33T G2 LED17/940 20W I WB WH CN	36 °	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401834687	STO33T G2 LED8/930 10W I MB WH CN	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401834887	STO33T G2 LED8/940 10W I MB WH CN	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401835087	STO33T G2 LED8/930 10W I WB WH CN	36 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401835287	STO33T G2 LED8/940 10W I WB WH CN	36 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401836387	STO33T G2 LED25/930 33W I MB BK CN	24 °	3000 K	80 lm/W	2,640 lm
911401836587	STO33T G2 LED25/940 33W I MB BK CN	24 °	4000 K	85 lm/W	2,805 lm
911401836787	STO33T G2 LED25/930 33W I WB BK CN	36 °	3000 K	80 lm/W	2,640 lm
911401836987	STO33T G2 LED25/940 33W I WB BK CN	36 °	4000 K	85 lm/W	2,805 lm
911401834287	STO33T G2 LED5/940 7W I WB BK CN	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm
911401834387	STO33T G2 LED5/930 7W I WB BK CN	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm
911401836287	STO33T G2 LED25/930 33W I MB WH CN	24 °	3000 K	80 lm/W	2,640 lm
911401836487	STO33T G2 LED25/940 33W I MB WH CN	24 °	4000 K	85 lm/W	2,805 lm
911401836687	STO33T G2 LED25/930 33W I WB WH CN	36 °	3000 K	80 lm/W	2,640 lm
911401836887	STO33T G2 LED25/940 33W I WB WH CN	36 °	4000 K	85 lm/W	2,805 lm
911401834487	STO33T G2 LED5/940 7W I WB WH CN	36 °	4000 K	90 lm/W	640 lm
911401834587	STO33T G2 LED5/930 7W I WB WH CN	36 °	3000 K	85 lm/W	595 lm

灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光学类型	Order Code	Full Product Name	光学类型
911401834787	STO33T G2 LED8/930 10W I MB BK CN	光束角度 24°	911401835087	STO33T G2 LED8/930 10W I WB WH CN	光束角度 36°
911401834987	STO33T G2 LED8/940 10W I MB BK CN	光束角度 24°	911401835287	STO33T G2 LED8/940 10W I WB WH CN	光束角度 36°
911401835187	STO33T G2 LED8/930 10W I WB BK CN	光束角度 36°	911401836387	STO33T G2 LED25/930 33W I MB BK CN	光束角度 24°
911401835387	STO33T G2 LED8/940 10W I WB BK CN	光束角度 36°	911401836587	STO33T G2 LED25/940 33W I MB BK CN	光束角度 24°
911401835587	STO33T G2 LED17/930 20W I MB BK CN	光束角度 24°	911401836787	STO33T G2 LED25/930 33W I WB BK CN	光束角度 36°
911401835787	STO33T G2 LED17/940 20W I MB BK CN	光束角度 24°	911401836987	STO33T G2 LED25/940 33W I WB BK CN	光束角度 36°
911401835987	STO33T G2 LED17/930 20W I WB BK CN	光束角度 36°	911401834287	STO33T G2 LED5/940 7W I WB BK CN	光束角度 36°
911401836187	STO33T G2 LED17/940 20W I WB BK CN	光束角度 36°	911401834387	STO33T G2 LED5/930 7W I WB BK CN	光束角度 36°
911401835487	STO33T G2 LED17/930 20W I MB WH CN	光束角度 24°	911401836287	STO33T G2 LED25/930 33W I MB WH CN	光束角度 24°
911401835687	STO33T G2 LED17/940 20W I MB WH CN	光束角度 24°	911401836487	STO33T G2 LED25/940 33W I MB WH CN	光束角度 24°
911401835887	STO33T G2 LED17/930 20W I WB WH CN	光束角度 36°	911401836687	STO33T G2 LED25/930 33W I WB WH CN	光束角度 36°
911401836087	STO33T G2 LED17/940 20W I WB WH CN	光束角度 36°	911401836887	STO33T G2 LED25/940 33W I WB WH CN	光束角度 36°
911401834687	STO33T G2 LED8/930 10W I MB WH CN	光束角度 24°	911401834487	STO33T G2 LED5/940 7W I WB WH CN	光束角度 36°
911401834887	STO33T G2 LED8/940 10W I MB WH CN	光束角度 24°	911401834587	STO33T G2 LED5/930 7W I WB WH CN	光束角度 36°

Essential Smartbright Projector Gen 2

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401834787	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK CN	10 W	911401835087	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH CN	10 W
911401834987	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK CN	10 W	911401835287	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH CN	10 W
911401835187	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK CN	10 W	911401836387	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK CN	33 W
911401835387	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK CN	10 W	911401836587	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK CN	33 W
911401835587	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK CN	20 W	911401836787	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK CN	33 W
911401835787	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK CN	20 W	911401836987	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK CN	33 W
911401835987	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK CN	20 W	911401834287	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK CN	7 W
911401836187	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK CN	20 W	911401834387	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK CN	7 W
911401835487	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH CN	20 W	911401836287	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH CN	33 W
911401835687	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH CN	20 W	911401836487	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH CN	33 W
911401835887	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH CN	20 W	911401836687	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH CN	33 W
911401836087	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH CN	20 W	911401836887	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH CN	33 W
911401834687	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH CN	10 W	911401834487	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH CN	7 W
911401834887	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH CN	10 W	911401834587	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH CN	7 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	Order Code	Full Product Name	外壳颜色
911401834787	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK CN	黑色	911401835087	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH CN	白色 RAL 9003
911401834987	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK CN	黑色	911401835287	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH CN	白色 RAL 9003
911401835187	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK CN	黑色	911401836387	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK CN	黑色
911401835387	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK CN	黑色	911401836587	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK CN	黑色
911401835587	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK CN	黑色	911401836787	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK CN	黑色
911401835787	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK CN	黑色	911401836987	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK CN	黑色
911401835987	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK CN	黑色	911401834287	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK CN	黑色
911401836187	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK CN	黑色	911401834387	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK CN	黑色
911401835487	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH CN	白色 RAL 9003	911401836287	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH CN	白色 RAL 9003
911401835687	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH CN	白色 RAL 9003	911401836487	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH CN	白色 RAL 9003
911401835887	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH CN	白色 RAL 9003	911401836687	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH CN	白色 RAL 9003
911401836087	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH CN	白色 RAL 9003	911401836887	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH CN	白色 RAL 9003
911401834687	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH CN	白色 RAL 9003	911401834487	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH CN	白色 RAL 9003
911401834887	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH CN	白色 RAL 9003	911401834587	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH CN	白色 RAL 9003

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度	Order Code	Full Product Name	初始色度
911401834787	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401835087	ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401834987	ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401835287	ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401835187	ST033T G2 LED8/930 10W I WB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401836387	ST033T G2 LED25/930 33W I MB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401835387	ST033T G2 LED8/940 10W I WB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401836587	ST033T G2 LED25/940 33W I MB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401835587	ST033T G2 LED17/930 20W I MB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401836787	ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401835787	ST033T G2 LED17/940 20W I MB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401836987	ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401835987	ST033T G2 LED17/930 20W I WB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401834287	ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401836187	ST033T G2 LED17/940 20W I WB BK CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401834387	ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401835487	ST033T G2 LED17/930 20W I MB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401836287	ST033T G2 LED25/930 33W I MB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401835687	ST033T G2 LED17/940 20W I MB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401836487	ST033T G2 LED25/940 33W I MB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401835887	ST033T G2 LED17/930 20W I WB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401836687	ST033T G2 LED25/930 33W I WB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5
911401836087	ST033T G2 LED17/940 20W I WB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401836887	ST033T G2 LED25/940 33W I WB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401834687	ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5	911401834487	ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5
911401834887	ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH CN	(0.38,0.38) SDCM<5	911401834587	ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH CN	(0.44,0.40) SDCM<5

Essential Smartbright Projector Gen 2

