# La solución de iluminación más confiable y completa para las tiendas minoristas y la industria del presente y del futuro.

## SlimPerform Batten

La iluminación desempeña un papel diferente en cada aplicación: algunas requieren soluciones de última generación con gran calidad de luz y conectividad, otras simplemente necesitan funcionalidad. Sin embargo, para aplicaciones minoristas o industriales, siempre necesita una combinación de calidad, rendimiento y flexibilidad. Conoce SlimPerform. El luminario Batten LED reúne todas estas características, lo que marca la nueva tendencia de iluminación en su compañía.

**Beneficios**

- Gran eficacia y mayor vida útil para reducir los costos operativos
- Rendimiento óptico superior
- Fácil instalación
- Listo para el futuro

# SlimPerform Batten

## Características

- Eficacia hasta de 169 lm/W
- Calidad y confiabilidad con una vida útil de > 50,000 horas
- Cuatro opciones ópticas: DA (doble asimetría), WB (abierta), MB (media) y HRO (pasillo)
- Versión con módulo de emergencia integrado con 3 horas de autonomía
- Listo para el sistema de navegación en interiores Interact

## Aplicaciones

- Hipermercados
- Supermercados
- Mayoristas
- Tiendas departamentales
- Centros veterinarios
- Centros residenciales
- Industrias
- Depósitos logísticos

## Advertencias y seguridad

- Garantía de 5 años

## Versions

**SlimPerform Black**

**SlimPerform Batten**

## Plano de dimensiones







# SlimPerform Batten

## Detalles del producto

SlimPerform Batten

SlimPerform Batten

SlimPerform Batten

| Información general | |
|---|---|
| **Fuente de luz reemplazable** | No |
| **Mecánica y carcasa** | |
| **Color de la carcasa** | Negro |
| **Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)** | |
| **Tolerancia del flujo luminoso** | +/-10% |

### Información general

| Order Code | Full Product Name | Controlador incluido |
|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK | Sí |

| Order Code | Full Product Name | Controlador incluido |
|---|---|---|
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | No |

### Información técnica sobre la luz

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 PSD-VLC | 4000 K | >80 | 163.79310344827587 lm/W | 9,500 lm |

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Índice de producción de color (IRC) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| | WB L1150 BK | | | | |
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | - | - | 0 lm/W | 0 lm |

### Operación y aspectos eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Clase de protección IEC | Voltaje de entrada | Frecuencia de línea | Consumo de energía |
|---|---|---|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 | Clase de seguridad I | 220 a 240 V | 50 or 60 Hz | 58 W |

| Order Code | Full Product Name | Clase de protección IEC | Voltaje de entrada | Frecuencia de línea | Consumo de energía |
|---|---|---|---|---|---|
| | PSD-VLC WB L1150 BK | | | | |
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | - | - V | - Hz | 0 W |

### Controles y atenuación

# SlimPerform Batten

| Order Code | Full Product Name | Regulable | Nivel de regulación máximo |
|---|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK | Sí | 1% |

| Order Code | Full Product Name | Regulable | Nivel de regulación máximo |
|---|---|---|---|
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | No | - |

## Mecánica y carcasa

| Order Code | Full Product Name | Código de protección de ingreso |
|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK | IP20 |

| Order Code | Full Product Name | Código de protección de ingreso |
|---|---|---|
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | - |

## Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente |
|---|---|---|
| 919406021311 | BN310P LED92/840 PSD-VLC WB L1150 BK | -20 a +35 °C |

| Order Code | Full Product Name | Rango de temperatura ambiente |
|---|---|---|
| 919506310631 | BN310P Bracket Black Spare Part | -20 a +45 °C |

© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.