



Philips Ledinaire Clear Accent tarjoaa luotettavan ja laadukkaan valaistuksen lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Ledinaire Clear Accent

Ledinaire Clear Accent on laadukas ja toimintavarma LED-kohdevalaisimien tuoteperhe. Valittavissa on joko kiinteä tai säädettävä valokeila ja jopa kolme värilämpötilavaihtoehtoa samassa tuotteessa All-in-versiossa. Valikoimasta löytyy jokaiseen projektiin sopivat, laadukkaat tuotteet, joita tarvitsee huoltaa vain harvoin.

Hyödyt

- IC-yhteensopiva: voidaan peittää eristemateriaalilla.
- Helppo asennus: läpijohdotus (silmukka sisään/ulos) kytkentäkotelon kautta on valinnainen.
- Pitkä käyttöikä jopa 35 000 tuntia.

Ledinaire Clear Accent

Ominaisuudet

- Saatavilla kolme versiota: kiinteä RS060, suunnattava RS061 ja suunnattava All-in RS071B.
- RS060- ja RS061-versiot saatavilla 6 W, 500 lm, 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, valkoisena
- All-in-versiossa (RS071B) valittavissa kolme värilämpötilaa samassa tuotteessa (2 700, 3 000, 4 000 K) sekä 6 W, 550 lm, valkoisena ja mustana
- RS060B- ja RS061B -versioissa 36 asteen keilakulma, RS071B-versiossa saatavilla 40 ja 60 asteen keilakulmat
- RS071B-versioon saatavilla lisää väri vaihtoehtoja kullan ja hopean värisillä kehyksillä

Käyttökohteet

- Myymälät
- Toimistot
- Hotellit ja ravintolat


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent


Mittapiirros



Tuotetiedot



RS071B White



RS071B Black

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite mukana	Valonlähde vaihdettavissa	Ohjausyksiköiden lukumäärä
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Kyllä	Ei	1 yksikkö
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Kyllä	Ei	1 yksikkö
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite mukana	Valonlähde vaihdettavissa	Ohjausyksiköiden lukumäärä
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Kyllä	Ei	1 yksikkö
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Kyllä	Ei	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Keilakulma 60°
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Keilakulma 40°
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Keilakulma 40°
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Keilakulma 60°

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Suojausluokka IEC	Tulojännite	Viivatiheys	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ei
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ei
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ei
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Suojausluokka II	220–240 V	50 or 60 Hz	6 W	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Kyllä	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Kyllä
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Kyllä	929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

		Mekaanisen					Mekaanisen		
Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi	Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Musta	IK03	IP20/65	929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Valkoinen	IK03	IP20/65
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Musta	IK03	IP20/65	929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Valkoinen	IK03	IP20/65

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	CE-merkintä	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20...+40 °C	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,1	0,4
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20...+40 °C	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,1	0,4
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20...+40 °C	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,1	0,4
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20...+40 °C	Kyllä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,1	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi	Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%	929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

