



Philips Ledinaire Clear Accent: pålitelig og overlegen lysytelse med presis design, egnet for ulike bruksområder.

Ledinaire Clear Accent

En komplett serie med LED-innfelte spotter som gir overlegen lyseffekt. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode med forskjellige fargetemperaturer eller alt-i-ett-versjoner med 3 CCT-er kombinert i ett produkt. Nyt god pålitelig ytelse uten vedlikehold.

Fordeler

- IC-kompatibel: kan dekkes av isolasjonsmateriale.
- Enkel installasjon: Gjennomgående kabling (sløyfe inn/sløyfe ut) via koblingsboks er valgfritt tilgjengelig.
- Lang brukstid opptil 35 000 timer.

Ledinaire Clear Accent

Funksjoner

- 3 varianter tilgjengelig: fast innfelt RS060, justerbar innfelt RS061 og justerbar innfelt RS071B (All-in).
- Fullt produktspekter med RS060B/RS061B: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K alternativer, tilgjengelig i hvit farge.
- 3 CCT i ett produkt med RS071B: 6 W, 550 lm, 2700K-3000K-4000K kan velges, hvite og svarte fargealternativer.
- Ekstra fargealternativer er tilgjengelige med kanttilbehør for RS071B: gull og sølv.
- 36 graders spredningsvinkel for RS060B/RS061B, 40 graders og 60 graders spredningsvinkeltilbehør for RS071B for ulike bruksbehov.

Søknad

- Butikk
- Kontorer
- Hotell og restaurant


Versions



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH




Silver Trim



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent


Målskisse



Produkt detaljer



RS071B White



RS071B Black

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driver inkludert	Lyskilden kan byttes ut	Antall utstyrsenheter
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nei	1 enhet
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja	Nei	1 enhet
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver inkludert	Lyskilden kan byttes ut	Antall utstyrsenheter
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nei	1 enhet
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja	Nei	1 enhet

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Alt-i-ett-type	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spredningsvinkel 60°
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spredningsvinkel 40°
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spredningsvinkel 40°
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Spredningsvinkel 60°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	IEC-beskyttelsesklasse	Inngangsspenning	Line Frequency	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig vekslng
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sikkerhetsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nei
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sikkerhetsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nei
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Sikkerhetsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nei
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Sikkerhetsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz	6 W	Nei

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Ja
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Ja
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Ja
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Svart	IK03	IP20/65
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Svart	IK03	IP20/65
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Hvit	IK03	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	Mekanisk støtbeskyttelseskode	Ingress beskyttelseskode
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH			
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Hvit	IK03	IP20/65

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	CE-merke	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 til +40 °C	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,1	0,4
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 til +40 °C	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,1	0,4
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 til +40 °C	Ja	For montering på normalt antennbare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,1	0,4
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	CE-merke	Brennbarhetsmerke	Test av glødetråd	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 til +40 °C	Ja	For montering på normalt antennebare overflater	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	0,1	0,4

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Andel drivervikt ved 5000 timer
929003322802	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322602	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %
929003322902	RS071B Trim Accessory GD	-
929003322502	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
929003323002	RS071B Trim Accessory SI	-
929003322702	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

