



Philips Ledinaire Clear Accent: Hassas tasarımıyla güvenilir ve üstün aydınlatma performansı, farklı uygulamalara uygun.

Ledinaire Clear Accent

Üstün aydınlatma performansı sunan LED gömme spot lambalardan oluşan eksiksiz bir seri. Çeşitli renk sıcaklıklarına sahip sabit/ayarlanabilir kafalardan veya tek üründe 3 CCT'yi bir araya getiren Hepsi bir arada modellerden her projeye en uygun olanı seçin. Bakım gerektirmeyen, yüksek güvenilir performansın tadını çıkarın.

Faydaları

- IC Uyumlu: Yalıtım malzemesi ile kaplanabilir.
- Kolay kurulum: Bağlantı kutusu üzerinden dahili kablolama (döngü girişi/döngü çıkışı) yoluyla isteğe bağlı olarak mevcuttur.
- 35.000 saate kadar uzun kullanım ömrü.

Ledinaire Clear Accent

Özellikler

- 3 çeşidi mevcuttur: sabit gömme RS060, ayarlanabilir gömme RS061 ve ayarlanabilir gömme RS071B (Hepsi bir arada).
- RS060B/RS061B ile tam ürün yelpazesi: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K seçenekleri, beyaz renkte mevcuttur.
- RS071B ile tek üründe 3 CCT: 6W, 550lm, 2700K-3000K-4000K seçilebilir, beyaz ve siyah renk seçenekleri.
- RS071B için trim aksesuarlarında ekstra renk seçenekleri mevcuttur: Altın ve Gümüş.
- Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik olarak RS060B/RS061B için 36 derece ışın açısı, RS071B için 40 derece ve 60 derece ışın açısı seçenekleri.

Uygulama

- Perakende
- Ofisler
- Konaklama

Versions





Downlight RS061B LDNR WH TW



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH


Boyutlu çizim




Cut-out hole diameter - Ø68mm

Ledinaire Clear Accent


Boyutlu çizim



Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm



Cut-out hole diameter - Ø68mm


ÜRÜN BİLGİLERİ



RS071B White



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Ledinaire Clear Accent

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Çalıştırma ve Elektrik	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	6 W
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	0,1

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Hepsi bir arada Tipi	İlişkili Renk		
			Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
33111200	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
33113600	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
33115000	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
33117400	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
33105100	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
33107500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
33109900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
33123500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
33125900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	83 lm/W	500 lm
33127300	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	91 lm/W	550 lm
20886500	RSO71B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	All-in, Multi Color Temperature	2700 K	91 lm/W	550 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
33111200	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	36° ışın açısı	33107500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	36° ışın açısı
33113600	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	36° ışın açısı	33109900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	36° ışın açısı
33115000	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	36° ışın açısı	33123500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	36° ışın açısı
33117400	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	36° ışın açısı	33125900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	36° ışın açısı
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	36° ışın açısı	33127300	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	36° ışın açısı
33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	36° ışın açısı	20886500	RSO71B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	60° ışın açısı
33105100	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	36° ışın açısı			

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun	Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun
33111200	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Yok	33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Yok
33113600	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Yok	33105100	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	Yok
33115000	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Yok	33107500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	Yok
33117400	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Yok	33109900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	Yok
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Yok	33123500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Yok

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Yok
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	IP20
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	IP20
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	IP20
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	IP20
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	IP20
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	IP20
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	IP20

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,1
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,1
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,1
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,1

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Hayır

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	IP20
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	IP20
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	IP20
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	IP20
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	IP20
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	IP20/65

Order Code	Full Product Name	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,1
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,1
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	0,4

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%







Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Zaman içindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü anıza oranı
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,6 %
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	0,6 %
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	0,6 %
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	0,6 %
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %



Ledinaire Clear Accent

