



Güneş Enerjili Projektör Aydınlatması

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Armatürde yerleşik lityum ferro fosfat pilli güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. Uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahildir. Sağlamlık ve uzun ömür için IP 65 ABS plastik yapı. 600, 900 ve 1500 Lümen seçeneklerinde mevcuttur.

Faydaları

- Tüm bileşenler tek bir kutuda.
- Tüketici ihtiyacına göre kolayca yapılandırılabilir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Elektrik bağlantısının mümkün olmadığı veya zor olduğu geniş dış mekan uygulamaları için Güneş Enerjili Projektör

Özellikler

- Güneş enerjili projektör serisi: Sırasıyla 60W, 90W 150W Halojen projektörlere eşdeğer
- 2H, 4H, 6H ve Auto gibi ön ayarlarla aydınlatma armatürlerini dimlemek için kızılötesi uzaktan kumanda
- ABS plastik muhafaza
- Aydınlatma armatürünün içinde LiFePO4 pil bulunur.

Uygulama

- Yaya yolu
- Otopark alanları
- Güvenlik
- Mimari aydınlatma

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur. %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

Versions

Essential SmartBright Solar Flood Light



Solar Flood Lights



Solar Flood Lights




Essential SmartBright Solar Flood Light



Essential SmartBright Solar Flood Light




Boyutlu çizim





unit: mm						
TYPE	W	L	H	W1	L1	H1
600mm	150	120	48	205	180	17
900mm	183	143	48	200	210	17
1500mm	220	170	53	205	265	17

TYPE	L2	d	axb	L3	axb1
600mm	68	8.5	8°22	155	8.5x25
900mm	68	8.5	8°22	155	8.5x25
1500mm	155	NA	8.5°25	155	8.5x25



Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	70
-----------------------------	----

Çalıştırma ve Elektrik

Pil şarj ve deşarj döngüsü	1000
Pil tipi	LiFePO4
Pil voltajı	3.2 V
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	5 V

Kontroller ve Dim Etme

Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
-----------------------	-----------------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
67672899	BVC080 LED15/765 Pro	6500 K
75058699	BVC080 LED25/730 Solar Pro	3000 K
75061699	BVC080 LED25/765 Solar Pro	6500 K
75060999	BVC080 LED40/730 Solar Pro	3000 K
75063099	BVC080 LED40/765 Solar Pro	6500 K
75059399	BVC080 LED30/730 Solar Pro	3000 K
75062399	BVC080 LED30/765 Solar Pro	6500 K
67670499	BVC080 LED6/765 Pro	6500 K
67671199	BVC080 LED9/765 Pro	6500 K

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Şarj denetleyicisi tipi	Panel tepe gücü
67672899	BVC080 LED15/765 Pro	8 Ah	PWM	8 W
75058699	BVC080 LED25/730 Solar Pro	14.3 Ah	-	15 W
75061699	BVC080 LED25/765 Solar Pro	14.3 Ah	-	15 W
75060999	BVC080 LED40/730 Solar Pro	28.5 Ah	-	30 W
75063099	BVC080 LED40/765 Solar Pro	28.5 Ah	-	30 W

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Şarj denetleyicisi tipi	Panel tepe gücü
75059399	BVC080 LED30/730 Solar Pro	19 Ah	-	20 W
75062399	BVC080 LED30/765 Solar Pro	19 Ah	-	20 W
67670499	BVC080 LED6/765 Pro	4 Ah	PWM	5 W
67671199	BVC080 LED9/765 Pro	4 Ah	PWM	6 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Solar dim etme profili
67672899	BVC080 LED15/765 Pro	Önceden Ayarlanmış Dim Etme	Preset Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Solar dim etme profili
75058699	BVC080 LED25/730 Solar Pro	Hayır	Pre-configured

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Solar dim etme profili
75061699	BVC080 LED25/765 Solar Pro	Hayır	Pre-configured
75060999	BVC080 LED40/730 Solar Pro	Hayır	Pre-configured
75063099	BVC080 LED40/765 Solar Pro	Hayır	Pre-configured
75059399	BVC080 LED30/730 Solar Pro	Hayır	Pre-configured

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Solar dim etme profili
75062399	BVC080 LED30/765 Solar Pro	Hayır	Pre-configured
67670499	BVC080 LED6/765 Pro	Önceden Ayarlanmış Dim Etme	Preset Dimming
67671199	BVC080 LED9/765 Pro	Önceden Ayarlanmış Dim Etme	Preset Dimming

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Pil konumu	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
67672899	BVC080 LED15/765 Pro	Inbuilt luminaire	53 mm	220 mm	170 mm
75058699	BVC080 LED25/730 Solar Pro	In built	44 mm	257 mm	215 mm
75061699	BVC080 LED25/765 Solar Pro	In built	44 mm	257 mm	215 mm
75060999	BVC080 LED40/730 Solar Pro	In built	60 mm	365 mm	288 mm
75063099	BVC080 LED40/765 Solar Pro	In built	60 mm	365 mm	288 mm

Order Code	Full Product Name	Pil konumu	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
75059399	BVC080 LED30/730 Solar Pro	In built	49 mm	290 mm	249 mm
75062399	BVC080 LED30/765 Solar Pro	In built	49 mm	290 mm	249 mm
67670499	BVC080 LED6/765 Pro	Inbuilt luminaire	48 mm	150 mm	120 mm
67671199	BVC080 LED9/765 Pro	Inbuilt luminaire	48 mm	183 mm	143 mm

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
67672899	BVC080 LED15/765 Pro	0 ila +45 °C
75058699	BVC080 LED25/730 Solar Pro	0 °C ila 50 °C
75061699	BVC080 LED25/765 Solar Pro	0 °C ila 50 °C
75060999	BVC080 LED40/730 Solar Pro	0 °C ila 50 °C
75063099	BVC080 LED40/765 Solar Pro	0 °C ila 50 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
75059399	BVC080 LED30/730 Solar Pro	0 °C ila 50 °C
75062399	BVC080 LED30/765 Solar Pro	0 °C ila 50 °C
67670499	BVC080 LED6/765 Pro	0 ila +45 °C
67671199	BVC080 LED9/765 Pro	0 ila +45 °C

