



太阳能泛光照明

Essential SmartBright 太阳能泛光灯

太阳能泛光灯内置磷酸铁锂电池，灯具随附远程控制器和安装配件。IP65，塑料外壳。提供 600、900、1500、2500、3000 和 4000 流明多种选择

优点

- 节能环保：太阳能泛光灯利用太阳能供电，无需依赖电网电力。从长远来看，这会减少能源费用，为您节省开支。
- 安装简便：太阳能泛光灯易于安装，无需进行布线或电气作业。这使它们成为便捷无忧的照明解决方案。只需将灯具安装在阳光充足的位置即可。
- 便捷性：灯具会在黄昏时自动开启，在黎明时自动关闭，您无需担心手动操作。
- 提高安全性：太阳能泛光灯通过在黑暗区域提供明亮的照明，增强您家庭和财产的安全保障。
- 提高独立性：使用太阳能泛光灯可减少对电网的依赖，增加能源使用的自由度。这对于偏远地区或离网地区尤其有益。

特点

- 太阳能泛光灯系列产品 - 分别可与 60 瓦、90 瓦、150 瓦、250 瓦、300 瓦和 400 瓦传统泛光灯相媲美
- 红外远程控制器可对灯具进行调光
- 塑料外壳
- 灯具随附 LiFePO4 电池
- 光效高达 165 流明/瓦，可最大限度地发挥电池性能

应用

- 娱乐设施
- 停车场区域
- 景观
- 安保
- 建筑照明

安全提示

- 请将灯具安装在无树木、建筑物和墙壁遮挡的阳光充足处，以确保太阳能电池板能够接收到充足的阳光为电池充电。
- 首次使用前，请确保产品在阳光下充电至少 8 小时。
- 该灯具无需任何外部电气连接，完全依靠太阳能运行。

Essential SmartBright 太阳能泛光灯

Versions



Essential SmartBright Solar Flood
Light




Essential SmartBright Solar Flood
Light



Essential SmartBright Solar Flood
Light

二维绘图



TYPE	W	L	H	W1	unit: mm	
					L1	H1
6000m	150	120	48	205	180	17
9000m	183	143	48	200	210	17
15000m	220	170	53	205	265	17

TYPE	L2	d	axb	L3	axb1
6000m	68	8.5	8*22	155	8.5x25
9000m	68	8.5	8*22	155	8.5x25
15000m	155	NA	8.5*25	155	8.5x25

Essential SmartBright 太阳能泛光灯

灯技术	
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	70
操作和电气	
电池充电和放电周期	500
电池型号	LiFePO4
电池电压	3.2 V
充电控制器类型	PWM
并网类型	离网
电池板型号	单晶
电池板电压	5 V
控制和调光	
可调光	预设调光
可配置性	不可配置
太阳能调光配置	Preset Dimming
机械和外壳	
电池位置	Inbuilt luminaire
外壳颜色	灰色
IP 等级	IP65
审批和申请	
环境温度范围	0 至 +45°C

操作和电气

Order Code	Full Product Name	电池容量 (安时)	电池板峰值功率
911401883102	BVC080 LED15/765	8 Ah	8 W
911401882902	BVC080 LED6/765	4 Ah	5 W
911401883002	BVC080 LED9/765	4 Ah	6 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	总高度	总长度	总宽度
911401883102	BVC080 LED15/765	53 mm	220 mm	170 mm
911401882902	BVC080 LED6/765	48 mm	150 mm	120 mm

Order Code	Full Product Name	总高度	总长度	总宽度
911401883002	BVC080 LED9/765	48 mm	183 mm	143 mm

