



一体式太阳能小径灯，光通量可达 4000 流明

Essential SmartBright 一体式太阳能小径灯

该太阳能小径灯集成了磷酸铁锂电池、太阳能电池板以及内置到灯具中的充电器。可选配壁装臂支架。基于微波的运动传感器可优化电池续航能力。

优点

- 节能
- 环保
- 使用遥控器轻松配置
- 无需挖沟布线

特点

- 可用遥控器选择照明配置
- 可选配壁装臂套件
- 光效高达 160 lm/W
- 微波传感器确保运行时间最大化

应用

- 通道
- 小径
- 娱乐设施
- 花园

安全提示

- 不建议此灯具的安装高度超过 4 米。
- 请将灯具安装在无树木、建筑物和墙壁遮挡的阳光充足处，以确保太阳能电池板能够接收到充足的阳光为电池充电。
- 首次使用前，请确保产品在阳光下充电至少 8 小时。
- 完全依靠太阳能运行。该灯具无需任何外部电气连接，

Essential SmartBright 一体式太阳能小径灯

Versions

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

Essential SmartBright All-in-one
Solar Pathway Light

二维绘图

Unit: mm				
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

Unit: mm					
TYPE	W	L	H	D	A
1000lm	171	371	44.5	38	15°
2000lm	203	412	44.5	48	25°
4000lm	228	508	44.5	48	25°

Unit: mm				
TYPE	L2	L1	W1	D
1000lm	360	40	80	10x15
2000lm	360	40	80	10x15
4000lm	360	40	80	10x15

Essential SmartBright 一体式太阳能小径灯

灯技术	
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	70
操作和电气	
电池充电和放电周期	500
电池型号	LiFePO4
电池电压	3.2 V
充电控制器类型	PWM
并网类型	离网
电池板型号	单晶
控制和调光	
可调光	预设调光
可配置性	不可配置
太阳能调光配置	Preset Dimming
机械和外壳	
电池位置	Inbuilt luminaire
外壳颜色	灰色
IP 等级	IP65
总高度	44.5 mm
审批和申请	
环境温度范围	0 至 +45°C

操作和电气

Order Code	Full Product Name	电池容量 (安时)	电池板峰值功率	电池板电压
911401894102	BRC010 LED40/765 G2	15 Ah	14 W	4.5 V
911401893902	BRC010 LED10/765 G2	5 Ah	6 W	5 V
911401894302	BRC010 LED20/765 kit G2	8 Ah	8 W	4.5 V
911401894202	BRC010 LED10/765 kit G2	5 Ah	6 W	5 V
911401894002	BRC010 LED20/765 G2	8 Ah	8 W	4.5 V
911401894402	BRC010 LED40/765 kit G2	15 Ah	14 W	4.5 V

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	总长度	总宽度
911401894102	BRC010 LED40/765 G2	508 mm	228 mm
911401893902	BRC010 LED10/765 G2	371 mm	171 mm
911401894302	BRC010 LED20/765 kit G2	412 mm	203 mm

Order Code	Full Product Name	总长度	总宽度
911401894202	BRC010 LED10/765 kit G2	371 mm	171 mm
911401894002	BRC010 LED20/765 G2	412 mm	203 mm
911401894402	BRC010 LED40/765 kit G2	508 mm	228 mm

