




Empotrable LED superdelgado que ofrece calidad de luz superior con uniformidad extremadamente

External slim Downlight DL252

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Beneficios

- Calidad de luz superior: luz brillante y uniforme
- Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.
- Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos

Características









- Fortaleza de diseño con carcasa de metal
- Gran eficacia para ahorrar energía: hasta 83 lm/W
- Larga duración de 25.000 horas

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería

External slim Downlight DL252

Plano de dimensiones



External slim Downlight DL252

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	110 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK01
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0.05 %

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	3000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	4000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	6500 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	3000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	4000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	6500 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	3000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	4000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	6500 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	3000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	4000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	6500 K	75.00 lm/W	900 lm
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	3000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	4000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	6500 K	75.00 lm/W	900 lm
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	3000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	4000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	6500 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	3000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	4000 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	6500 K	72.00 lm/W	1,300 lm
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	3000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	4000 K	75.00 lm/W	900 lm
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	6500 K	75.00 lm/W	900 lm

External slim Downlight DL252



Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	12 W
929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	12 W
929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	12 W
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	18 W
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	18 W
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	18 W
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12 W
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12 W
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12 W













Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	12 W
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	12 W
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	12 W
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	18 W
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	18 W
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	18 W
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18 W
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12 W
929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12 W
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)



Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	(0.440, 0.403) <6
929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	(0.380, 0.380) <6
929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	(0.313, 0.337) <6
929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	(0.440, 0.403) <6
929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	(0.380, 0.380) <6
929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	(0.313, 0.337) <6
929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	(0.440, 0.403) <6
929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	(0.380, 0.380) <6
929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	(0.313, 0.337) <6
929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	(0.440, 0.403) <6
929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	(0.380, 0.380) <6
929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	(0.313, 0.337) <6
929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	(0.440, 0.403) <6
929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	(0.380, 0.380) <6
929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	(0.313, 0.337) <6
929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	(0.440, 0.403) <6
929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	(0.380, 0.380) <6
929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	(0.313, 0.337) <6
929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	(0.440, 0.403) <6
929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	(0.380, 0.380) <6
929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	(0.313, 0.337) <6
929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	(0.440, 0.403) <6
929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	(0.380, 0.380) <6
929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	(0.313, 0.337) <6



External slim Downlight DL252




External slim Downlight DL252



External slim Downlight DL252

Beam Diagrams



Beam diagram - DL252 G2 R SQ LED 1300 40K
18W 8" WV 1pk

