



Tenký LED pásek nabízející vysoce kvalitní světlo s různými možnostmi jasnosti a barvy světla

MASTER LED Strip

Ucelená řada, která nabízí výjimečné světlo, skvělou jednotnost i bezpečí. Vyberte si takové světlo, které bude každému vašemu projektu nejlépe vyhovovat z 5 variant světelného toku / příkonu a 4 variant CCT a užijte si naprosto spolehlivý výkon bez potřeby údržby

Výhody

- Vynikající kvalita světla: Vynikající barevné podání a výjimečně dobrá konzistence barev
- Široká škála produktů: Různé kombinace světelného toku / příkonu a CCT pro různé aplikace.
- Snadná instalace: Tenký design umožňující umístění ve stísněných prostorech.

Vlastnosti

- Vynikající kvalita světla: CRI 90, SDCM 3
- Kompletní řada výrobků: na výběr z možností 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2 500 lm, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K
- Vysoká účinnost zajišťující úsporu energie: 120 lm/W
- Stejnoseměrné malé napětí 24 V nabízí vynikající bezpečnost.
- Životnost 65 000 hodin

MASTER LED Strip

Aplikace

- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Rozměrové výkresy



MASTER LED Strip

Rozměrové výkresy



Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1 000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1 380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1 380 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1 500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1 450 lm
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1 830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1 830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2 000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2 000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2 400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2 400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2 500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2 450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Ano
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Ano
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Ano
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Ano
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ano
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ano
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ano
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Ano
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Ano
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-



Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ano
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Ano
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ano
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ano
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ano
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Ano
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ano
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Ano
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Ano
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Ano
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Certifikace a použití

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 až +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 až +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 až +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 až +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 až +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 až +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 až +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 až +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 až +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 až +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 až +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 až +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 až +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 až +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 až +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

