



Schmaler LED-Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

MASTER LED-Streifen

Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.

Vorteile

- **Überragende Lichtqualität:** Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz
- **Großes Produktangebot:** Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
- **Einfache Installation:** Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.

MASTER LED-Streifen

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3
- Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K
- Hohe Effizienz zum Energiesparen: 120lm/W
- DC 24 V Niederspannung bietet höchste Sicherheit
- Nutzlebensdauer: 60.000 Stunden

Anwendung

- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Büros


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LS tapetotape connector IP20-EU





LS corner connector IP20-EU

Abmessungsskizzen



MASTER LED-Streifen

Abmessungsskizzen



Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1'000 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1'500 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Lichtstrom
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1'830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1'830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2'000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2'400 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-

MASTER LED-Streifen

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ja
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ja
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ja
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ja
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ja
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ja
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ja
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-





Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 bis +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 bis +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-



MASTER LED-Streifen

