



Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière

Bande LED MASTER

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

Avantages

- Qualité de lumière supérieure : bon rendu des couleurs et très bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement
- Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.
- Installation facile : le design élancé permet le placement dans les espaces étroits.

Fonctions

- Qualité de lumière supérieure : IRC 90, SDCM 3
- Gamme complète de produits : options 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Efficacité élevée et économie d'énergie : 120 lm/W
- Sécurité renforcée grâce à la basse tension 24 VCC
- 60 000 heures de vie

Bande LED MASTER

Application

- Commerces
- Hôtellerie
- Bureaux

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Schéma dimensionnel



Bande LED MASTER

Schéma dimensionnel



Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514344488	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
8719514344525	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8719514344648	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
8719514344662	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
8719514344686	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2.500 lm
8719514354999	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514344488	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
8719514344525	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
8719514344648	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
8719514344662	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
8719514344686	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
8719514354999	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Commandes et gradation

Bande LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344488	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Oui
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Oui
8719514344525	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514344648	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Oui
8719514344662	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Oui
8719514344686	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Oui
8719514354999	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-






Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344488	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
8719514344525	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
8719514344648	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
8719514344662	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
8719514344686	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
8719514354999	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8719514355033	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
8719514355019	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
8719514344488	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344501	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344525	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344648	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344662	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514344686	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 à +40 °C
8719514354999	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
8719514354975	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Bande LED MASTER

