PHILIPS

Lighting

Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière

Bande LED MASTER

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

Avantages

- Qualité de lumière supérieure : bon rendu des couleurs et très bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement
- Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.
- Installation facile : le design élancé permet le placement dans les espaces étroits.

Fonctions

- Qualité de lumière supérieure : IRC 90, SDCM 3
- Gamme complète de produits : options 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Efficacité élevée et économie d'énergie : 120 lm/W
- Sécurité renforcée grâce à la basse tension 24 VCC
- 60 000 heures de vie

Bande LED MASTER

Application

- Commerces
- Hôtellerie
- Bureaux

Versions

LS tapetowire connector IP20-EU

LS tapetotape connector IP20-EU

LS corner connector IP20-EU

Schéma dimensionnel







Données techniques de l'éclairage

Bande LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1'000 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1'380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1'380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1'500 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1'830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1'830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2'000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2'400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2'400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2'500 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Oui
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Oui
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Oui
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Oui
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Oui
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Oui
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Oui
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Oui
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Oui
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Oui

Bande LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Indice de protection
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 à +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 à +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 à +40 °C
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 à +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 à +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 à +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 à +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 à +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 à +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 à +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 à +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 à +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-









Bande LED MASTER





© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.