



Striscia LED sottile che offre luce di alta qualità con opzioni diversificate in termini di luminosità e temperatura di colore.

MASTER LED Strip

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione

Vantaggi

- Qualità della luce superiore: ottima resa cromatica e uniformità cromatica estremamente buona
- Ampia gamma di prodotti: diversi pacchetti lumen e numerose combinazioni CCT per soddisfare le differenti applicazioni.
- Semplicità di installazione: il design sottile ne consente l'installazione anche in spazi ristretti.

Caratteristiche

- Luce di qualità superiore: CRI 90, SDCM 3
- Gamma completa di prodotti: 500 lm, 1.000 lm, 1.500 lm, 2.000 lm, 2.500 lm, 2.700 lm, 3.000 K, 4.000 K e Opzioni 6.500 K
- Alta efficienza e risparmio energetico: 120 lm/W
- La bassa tensione DC a 24 V garantisce una sicurezza superiore
- Durata: 60.000 ore

MASTER LED Strip

Applicazione

- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Uffici

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LEDStrip V profile accessory kit




LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip U profile accessory kit



LEDStrip H profile accessory kit





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Indice di resa cromatica		
		Temperatura di colore correlata (Nom)	(CRI)	Flusso luminoso
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1.000 lm
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1.380 lm
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1.380 lm
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1.500 lm
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1.450 lm

Order Code	Full Product Name	Indice di resa cromatica		
		Temperatura di colore correlata (Nom)	(CRI)	Flusso luminoso
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2.000 lm
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2.400 lm
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2.400 lm
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2.500 lm
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2.450 lm
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso		Consumo energetico
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V		19 W
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V		19 W
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V		19 W
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V		19 W
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V		37 W
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V		37 W
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V		37 W
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V		37 W

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso		Consumo energetico
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V		52 W
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V		52 W
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V		52 W
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V		52 W
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V		67 W
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V		67 W
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V		67 W
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V		67 W
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V		81 W
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V		81 W
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V		81 W
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V		81 W

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso	Consumo energetico
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Si
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Si
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Si
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Si
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Si
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Si
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Si
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Si

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Si
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Si
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Si
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Si
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Si
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Si
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Si
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Si
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Si
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Si
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Si
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Si
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	e una gestione termica
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-



Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
34432700	Master LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34434100	Master LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34436500	Master LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34438900	Master LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34440200	Master LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34442600	Master LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34444000	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34446400	Master LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Da -20 a +40 °C

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
34448800	Master LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34450100	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34452500	Master LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34454900	Master LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34464800	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34466200	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34468600	Master LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
34470900	Master LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Da -20 a +40 °C
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

