



Smal LED-list som erbjuder högkvalitativt ljus med olika alternativ för ljusstyrka och ljusfärg

MASTER LED Strip

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

Fördelar

- Överlägsen ljuskvalitet: utmärkt färgåtergivning och extremt bra färgkonsistens
- Brett produktsortiment: ett urval av lumen/watt och CCT-kombinationer för olika tillämpningar.
- Enkel installation: Smal remsa för passform i trånga utrymmen.

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet: CRI 90, SDCM 3
- Hela produktsortimentet: 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K och 6 500 K
- Hög effektivitet för energibesparing: 120 lm/W
- DC 24 V lågspänning ger överlägsen säkerhet
- Livslängd på 60 000 timmar

MASTER LED Strip

Användning

- Butik
- Hotell och restaurang
- Kontor

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Måttskiss



MASTER LED Strip

Måttskiss



Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700 K	90	475 lm
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000 K	90	475 lm

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product	Korrelerad		
	Name	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000 K	90	500 lm
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500 K	90	500 lm
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700 K	90	920 lm
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000 K	90	920 lm
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000 K	90	1 000 lm
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500 K	90	950 lm
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700 K	90	1 380 lm
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000 K	90	1 380 lm
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000 K	90	1 500 lm
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500 K	90	1 450 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	24 V	19 W
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	24 V	19 W
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	24 V	37 W

Order Code	Full Product	Korrelerad		
	Name	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	90	1 830 lm
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	90	1 830 lm
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	90	2 000 lm
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	90	2 000 lm
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700 K	90	2 400 lm
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000 K	90	2 400 lm
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000 K	90	2 500 lm
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500 K	90	2 450 lm
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	24 V	37 W
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	24 V	37 W
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	24 V	37 W
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	24 V	52 W
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	24 V	52 W
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	24 V	52 W
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	24 V	67 W

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	24 V	67 W
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	24 V	67 W
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	24 V	81 W
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	24 V	81 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	24 V	81 W
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	24 V	81 W
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	Ja
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	Ja
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	Ja
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	Ja
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	Ja
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	Ja
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	Ja
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	Ja
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	Ja
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	Ja
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	Ja
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	Ja
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	Ja
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	Ja
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	Ja
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	Ja
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	Ja
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	Ja
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	Ja
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	IP20
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	IP20
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	IP20
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	IP20
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	IP20
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	IP20
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	IP20
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	IP20
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	IP20
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	IP20
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	IP20
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	IP20
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	IP20
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	IP20
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	IP20
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	IP20
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	IP20
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	IP20
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	IP20
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-



Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002696302	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696402	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	-20 till +40 °C

MASTER LED Strip

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929002696502	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696602	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696702	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696802	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696902	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697002	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697102	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697202	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697302	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697402	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697502	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697602	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697702	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697802	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002697902	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002698002	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002698102	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002698202	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	-20 till +40 °C
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



MASTER LED Strip



MASTER LED Strip

