



Parlaklık ve ışık rengi açısından çeşitli seçeneklerle yüksek kaliteli ışık sunan ince LED şerit

MASTER LED Şerit

Mükemmel homojenlik ve güvenlikle üstün ışık sunan eksiksiz aile. 5 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve bakım derdi olmadan mükemmel güvenilir performansın tadını çıkarın.

Faydaları

- Üstün ışık kalitesi: Mükemmel renksel geriverim ve son derece iyi renk tutarlılığı
- Geniş ürün yelpazesi: Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için lümen/watt gücü çeşitliliği ve CCT kombinasyonları.
- Kolay kurulum: İnce tasarımı sayesinde dar alanlara sığar.

Özellikler

- Üstün ışık kalitesi: CRI 90, SDCM 3
- Tam ürün yelpazesi: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K seçenekleri
- Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 120 lm/W
- DC 24 V düşük gerilim, üstün güvenlik sunar.
- 60.000 saat kullanım ömrü.

MASTER LED Şerit

Uygulama

- Perakende
- Konaklama
- Ofisler

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) 90

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı 24 V

Güç Tüketimi 67 W

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

Mekanik ve Muhafaza


Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı -20 ila +40 °C

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
34456300	Master LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700 K	1.830 lm
34458700	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000 K	1.830 lm
34460000	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000 K	2.000 lm
34462400	Master LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500 K	2.000 lm



MASTER LED Şerit

