



Una solución ideal para instaladores y clientes con un deslumbramiento reducido y una fuente de luz menos visible, pero que aún brinda suficiente lux.

Luminaria empotrable Ledinaire

La nueva luminaria empotrable LEDINAIRE ofrece una excelente calidad de luz, alta eficacia con comodidad visual. Disponible en dos tamaños con dos opciones de lúmenes y dos opciones de CCT para adaptarse a diferentes aplicaciones. Esta es una verdadera elección profesional para las instalaciones de iluminación diarias.

Beneficios

- Luz brillante con comodidad visual
- Ahorros de energía significativos
- Gran reproducción cromática y rendimiento fiable durante el uso

Luminaria empotrable Ledinaire


Características

- Forma empotrable que brinda luz suficiente con comodidad visual
- Gran eficacia para el ahorro de energía: 100 lm/W
- Cubierta frontal IP54
- Larga duración


Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería

Plano de dimensiones



Cut-out hole diameter - $\phi 150$ mm



Cut-out hole diameter - $\phi 200$ mm

Detalles del producto



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Luminaria empotrable Ledinaire

Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	80
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 60°

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Negro
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20/54

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0,1

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,6 %
---	-------

Información general

Order Code	Full Product Name	Cantidad de unidades de equipos
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 unidad
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 unidades
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 unidades
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 unidades

Luminaria empotrable Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1.200 lm
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1.200 lm
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2.400 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2.400 lm





Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM



Luminaria empotrable Ledinaire

