



Slim LED strip giver højkvalitetslys med forskelligartede valgmuligheder i form af lysstyrke og klarhed

CorePro LED strip

En hel familie med lysstyrke, slankt design, sikkerhed og stabilitet. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 4 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få nem installation med det slanke design.

Fordele

- Bredt udvalg af produkter: Variation i lumen/watt og CCT-kombinationer for at appellere til forskellige anvendelsesmuligheder.
- Nem installation: Slankt design sikrer at den passer ind alle steder.
- Strålende lysydeevne: Høj effektivt med god farvegengivelse samt stabil driftsikkerhed ved brug

Funktioner

- Komplet produktrække: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K.
- Høj effektivitet for energibesparelser: 130 lm/W
- DC 24V lav spænding giver den allerbedste sikkerhed
- 35.000 timers levetid

CorePro LED strip

Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Kontorer
- Hotel og restaurant

Versions




LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Målskitse



CorePro LED strip

Målskitse



Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret			Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-	
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Korreleret			Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80		270 lm
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80		270 lm

CorePro LED strip

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
929002695802	CorePro LEDstrip	6500 K	80	1.180 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

CorePro LED strip

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Ja
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Ja
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Ja
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Ja
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Ja
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Ja
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Ja
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Ja
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Ja
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Ja
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Ja
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Ja
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Ja
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Ja
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Ja
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20





CorePro LED strip



Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 til +40 °C
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-





CorePro LED strip

