



Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz

Tira LED Corepro

Una familia completa que es brillante, delgada, segura y confiable. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, desde 4 paquetes de lúmenes/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con un diseño delgado

Beneficios

- Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.
- Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos.
- Excelente rendimiento de la luz: alta eficacia con buena reproducción de color y rendimiento fiable durante el uso

Características


- Gama completa de productos: opciones de 300 lm, 800 lm, 1,200 lm, 1,600 lm/m, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K.
- Gran eficacia para el ahorro de energía: 130 lm/W
- El bajo voltaje de 24 V CC ofrece una seguridad superior
- Duración de 35,000 horas

Tira LED Corepro

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería

Plano de dimensiones



Información general	
Ciclo del interruptor	15.000
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	24 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
929002650212	LS155 LED6 6W 827 5M 24V LA	2700 K	560 lm
929002650312	LS155 LED6 6W 840 5M 24V LA	4000 K	600 lm
929002650412	LS155 LED6 6W 865 5M 24V LA	6500 K	600 lm
929002650812	LS155 LED12 12W 827 5M 24V LA	2700 K	1.200 lm
929002650912	LS155 LED12 12W 840 5M 24V LA	4000 K	1.250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
929002651012	LS155 LED12 12W 865 5M 24V LA	6500 K	1.250 lm
929002651112	LS155 LED16 15.5W 827 5M 24V LA	2700 K	1.500 lm
929002651212	LS155 LED16 15.5W 840 5M 24V LA	4000 K	1.600 lm
929002651312	LS155 LED16 15.5W 865 5M 24V LA	6500 K	1.600 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002650212	LS155 LED6 6W 827 5M 24V LA	28 W
929002650312	LS155 LED6 6W 840 5M 24V LA	28 W
929002650412	LS155 LED6 6W 865 5M 24V LA	28 W
929002650812	LS155 LED12 12W 827 5M 24V LA	54 W
929002650912	LS155 LED12 12W 840 5M 24V LA	54 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
929002651012	LS155 LED12 12W 865 5M 24V LA	54 W
929002651112	LS155 LED16 15.5W 827 5M 24V LA	65 W
929002651212	LS155 LED16 15.5W 840 5M 24V LA	65 W
929002651312	LS155 LED16 15.5W 865 5M 24V LA	65 W

