



Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz

Tira LED Corepro

Una familia completa que es brillante, delgada, segura y confiable. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, desde 4 paquetes de lúmenes/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con un diseño delgado

Beneficios

- Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.
- Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos.
- Excelente rendimiento de la luz: alta eficacia con buena reproducción de color y rendimiento fiable durante el uso

Características

- Gama completa de productos: opciones de 300 lm, 800 lm, 1,200 lm, 1,600 lm/m, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K.
- Gran eficacia para el ahorro de energía: 130 lm/W
- El bajo voltaje de 24 V CC ofrece una seguridad superior
- Duración de 35,000 horas

Tira LED Corepro

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Oficinas
- Hotelería

Versions





LS tapetowire connector IP20-EU



LS mounting clips IP20-EU

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz

Tira LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Voltaje de entrada	Consumo de energía
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Sí
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Sí
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Sí
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Sí
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Sí
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Sí
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Sí
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Sí
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Sí
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Sí
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Sí
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Sí
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Sí
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Sí
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Sí
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mecánica y carcasa


Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20



Order Code	Full Product Name	Código de protección de ingreso
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 a +40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 a +40 °C
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-





Tira LED Corepro

