



Kapea LED strip – nauha tarjoaa korkealaatuista valoa, jonka kirkkautta ja valon väriä voi säätää monella tavalla

CorePro LED strip

Täydellinen valikoima kirkkaita, ohuita, turvallisia ja luotettavia valaisimia. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä neljästä erilaisesta valovirta-, teho- ja värilämpötilavaihtoehdosta. Ohuen muotoilun ansiosta asennus on helppoa.

Hyödyt

- Laaja tuotevalikoima: paljon erilaisia valovirran, tehon ja värilämpötilan yhdistelmiä, jotka sopivat monenlaisiin käyttökohteisiin.
- Helppo asentaa: kapeat mallit voi asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.
- Erinomainen valaistustaso: korkea teho, hyvä värintoisto ja luotettava käyttö

Ominaisuudet

- Koko tuotevalikoima: vaihtoehtoina 300 lm, 800 lm, 1 200 lm, 1 600 lm/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ja 6 500 K.
- Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: 130 lm/W
- DC 24 V -pienjännitesyöttö on erittäin turvallinen
- Käyttöikä 35 000 tuntia

CorePro LED strip

Käyttökohteet

- Vähittäismyymälät
- Toimistot
- Hotellit ja ravintolat

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Mittapiirros



CorePro LED strip

Mittapiirros



Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm

CorePro LED strip

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1 200 lm
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1 180 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Kyllä
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Kyllä
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Kyllä
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Kyllä
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Kyllä
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Kyllä
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Kyllä
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Kyllä
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Kyllä

CorePro LED strip

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Kyllä
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Kyllä
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Kyllä
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Kyllä
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Kyllä
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-


Mekaaniset tiedot ja runko



Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20...+40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20...+40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20...+40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20...+40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20...+40 °C
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-





CorePro LED strip

