



Cienka taśma LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości i zróżnicowanych możliwościach ustawień jasności oraz barwy

Taśma LED Corepro

Kompletna rodzina rozwiązań oświetleniowych wyróżniająca się jasnymi kolorami, niskim profilem, bezpieczeństwem i niezawodnością. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 4 lumenów/W i 4 CCT. Trudno uwierzyć, że instalacja może być tak łatwa.

Korzyści

- Szeroki wybór produktów: rozmaite kombinacje lumenów/mocy i CCT do różnych zastosowań i potrzeb.
- Łatwa instalacja: smukła konstrukcja umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach.
- Doskonała jakość oświetlenia: wysoka wydajność w połączeniu z wysokim współczynnikiem oddawania barw i niezawodną wydajnością

Taśma LED Corepro

Cechy

- Pełna gama produktów: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K i 6500K
- Wysoka efektywność i energooszczędność: 130 lm/W
- Niskie napięcie 24 V DC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Okres eksploatacji 35 000 godzin

Zastosowanie

- Sklepy
- Biura
- Hotele


Wersje



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Strumień Świetlny
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1 200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1 180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W

Taśma LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Tak
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Tak
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Tak
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Tak
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Tak
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Tak
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Tak
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Tak
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Od -20°C do +40°C



Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe	Zużycie energii
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Tak
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Tak
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Tak
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Tak
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Tak
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Tak
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Tak
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Od -20°C do +40°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Od -20°C do +40°C
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Taśma LED Corepro

