



Fita LED fina que oferece elevada qualidade de luz com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Fita LED Corepro

Uma família completa que é brilhante, estreita, segura e fiável. Escolha a melhor solução para cada projeto, desde 4 pacotes lumínicos/potências e 4 CCTs. Desfrute de uma instalação fácil pelo seu design estreito.

Benefícios

- Ampla gama de produtos: variedade de combinações de lúmenes/potência e CCT para dar resposta a diferentes aplicações
- Instalação fácil: design fino assegura que cabe em espaços pequenos.
- Excelente desempenho de luz: elevada eficiência com uma boa restituição cromática e um desempenho fiável durante a utilização

Características

- Gama completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K e 6500 K.
- Elevada eficiência para poupança de energia: 130 lm/W
- Baixa tensão de 24 V CC oferece segurança superior
- Vida útil de 35 000 horas

Fita LED Corepro

Aplicação

- Retail
- Escritórios
- Hotéis

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip U profile accessory kit




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm

Fita LED Corepro

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Fluxo Luminoso
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de Energia
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Sim
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Sim
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Sim
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Sim
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Sim
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Sim
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Sim
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Sim
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Sim
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Sim
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Sim
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Sim
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Sim
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Sim
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Sim
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Características mecânicas e compartimento



Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
45039400	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
45041700	V profile 2M accessory kit 30pcs	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 a +40 °C
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 a +40 °C
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 a +40 °C
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 a +40 °C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 a +40 °C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 a +40 °C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 a +40 °C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 a +40 °C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 a +40 °C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 a +40 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 a +40 °C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 a +40 °C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 a +40 °C
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 a +40 °C
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
45037000	U profile 2M accessory kit 30pcs	-
45043100	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
45045500	H profile 2M accessory kit 30pcs	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Fita LED Corepro

