



Bandă cu LED subțire care oferă lumină de înaltă calitate cu opțiuni diversificate în ceea ce privește luminozitatea și culoarea luminii

Bandă cu LED CorePro

O gamă completă, luminoasă, subțire, sigură și fiabilă. Alegeți cea mai potrivită soluție pentru fiecare proiect din 4 pachete de flux luminos/putere și 4 CCT și bucurați-vă de o instalare ușoară, grație designului subțire

Beneficii

- Gamă largă de produse: varietate a fluxului luminos/puterii și combinații CCT pentru a se preta la diferite aplicații.
- Instalare ușoară: designul subțire asigură potrivirea în spații înguste.
- Performanță excelentă a luminii: eficiență ridicată, cu o redare bună a culorii și performanță fiabilă în timpul utilizării

Bandă cu LED CorePro

Caracteristici

- Gamă completă de produse: opțiuni de 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K și 6500 K.
- Eficiență ridicată pentru economisirea energiei: 130 lm/W
- Tensiunea joasă c.c. de 24 V oferă o siguranță superioară
- 35.000 de ore de viață

Cerere

- Magazine
- Birouri
- Industria hotelieră


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Cote



Bandă cu LED CorePro

Cote



Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1.080 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1.080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1.200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1.180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1.450 lm
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1.580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W

Bandă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Da
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Da
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Da
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Da
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Da
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Da
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Da
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Da
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Da
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Da
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Da
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Da
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Da
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Da
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Da
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-



Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambiantă
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C

Bandă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	De la -20 până la +40 °C
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Bandă cu LED CorePro



Bandă cu LED CorePro

