



Tenký LED pás ponúka vysoko kvalitné svetlo s rôznymi možnosťami jasu a farby svetla

LED pás Corepro

Komplexný rad žiarivo svietiacich, tenkých, bezpečných a spoľahlivých produktov. Vyberte si ten najvhodnejší pre každý projekt zo 4 úrovní svetelného toku/výkonu a 4 verzií CCT a využite jednoduchú inštaláciu vďaka tenkému dizajnu svietidla.

Výhody

- Široká škála produktov: rôzne kombinácie svetelného toku/výkonu a CCT pre rôzne použitia.
- Jednoduchá inštalácia: tenký dizajn umožňujúci umiestnenie v stiesnených priestoroch.
- Vynikajúci svetelný výkon: Vysoká účinnosť s dobrým farebným podaním a spoľahlivosťou pri používaní

Vlastnosti

- Kompletný produktový rad: s 300 lm, 800 lm, 1 200 lm, 1 600 lm/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K a 6 500 K verziami.
- Vysoká účinnosť zaistujúca úsporu energie: 130 lm/W
- Jednosmerné nízke napätie 24 V ponúka vynikajúcu úroveň bezpečnosti.
- Životnosť 35 000 hodín

Aplikácie

- Obchod
- Kancelárie
- Gastro zariadenia


Versions



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Svetelný tok
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1 200 lm
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1 180 lm
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W

LED pás Corepro

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Áno
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Áno
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Áno
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Áno
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Áno
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Áno
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Áno
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Áno
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20


Schválenie a použitie











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
35503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 až +40 °C
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 až +40 °C
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 až +40 °C
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 až +40 °C
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 až +40 °C
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 až +40 °C
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 až +40 °C
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 až +40 °C
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 až +40 °C
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 až +40 °C
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 až +40 °C
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 až +40 °C
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 až +40 °C
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 až +40 °C
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Áno
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Áno
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Áno
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Áno
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Áno
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Áno
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Áno
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
35501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
35499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
35497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-





LED pás Corepro

