



Smal LED-remsa som erbjuder högkvalitativt ljus med olika alternativ för ljusstyrka och ljusfärg

Corepro LED-remsa

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

Fördelar

- Brett produktsortiment: ett urval av lumen/watt och CCT-kombinationer för olika tillämpningar.
- Enkel installation: Smal remsa för passform i trånga utrymmen.
- Utmärkt ljusprestanda: Hög effektivitet med bra färgåtergivning och pålitlig prestanda under användning

Funktioner

- Hela produktsortimentet: 300lm, 800lm, 1200lm, 1600lm/m, 2700K, 3000K, 4000K och 6500K.
- Hög effektivitet för energibesparing: 130lm/W
- DC 24V lågspänning ger överlägsen säkerhet
- Livslängd på 35 000 timmar

Corepro LED-remsa

Användning

- Butik
- Kontor
- Hotell och restaurang

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit




LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Måttskiss



Måttskiss



Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		
		(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip	2700 K	80	270 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur		
		(Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
929002694802	2.3W827 270LM/M 5M CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
929002694902	CorePro LEDstrip	4000 K	80	300 lm

Corepro LED-remsa

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	2.3W840 300LM/M 5M			
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1 200 lm
929002695802	CorePro LEDstrip	6500 K	80	1 180 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	9.2W865 1180LM/M 5M			
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W

Corepro LED-remsa

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Ja
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Ja
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Ja
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Ja
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Ja
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Ja
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Ja
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Ja
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-










Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Ja
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Ja
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Ja
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Ja
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Ja
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Ja
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Ja
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 till +40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 till +40 °C

Corepro LED-remsa

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Corepro LED-remsa

