



Parlaklık ve ışık rengi açısından çeşitli seçeneklerle yüksek kaliteli ışık sunan ince LED şerit

Corepro LED Şerit

Parlak, ince, güvenli ve güvenilir eksiksiz ürün ailesi. 4 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve inceliği sayesinde kolay kurulumun tadını çıkarın

Faydaları

- Geniş ürün yelpazesi: Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için lümen/watt gücü çeşitliliği ve CCT kombinasyonları.
- Kolay kurulum: İnce tasarımı sayesinde dar alanlara sığar.
- Mükemmel ışık performansı: Kullanım sırasında iyi renksel geriverim ve güvenilir performans ile yüksek verimlilik

Özellikler

- Tam ürün yelpazesi: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K ve 6500K seçenekleri.
- Enerji tasarrufu için yüksek verimlilik: 130 lm/W
- DC 24V düşük gerilim, üstün güvenlik sunar
- 35.000 saat kullanım ömrü

Corepro LED Şerit

Uygulama

- Perakende
- Ofisler
- Konaklama

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) 80

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı 24 V

Güç Tüketimi 52 W

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

Mekanik ve Muhafaza


Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı -20 ila +40 °C

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	1.450 lm
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	1.450 lm
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	1.600 lm
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	1.580 lm



Corepro LED Şerit

