



Тонка світлодіодна стрічка пропонує високоякісне світло з різноманітними параметрами яскравості та кольору світла

Світлодіодна стрічка Corepro

Повне сімейство яскравих, тонких, безпечних і надійних продуктів. Виберіть найкращий варіант для будь-якого проекту: 4 варіанти світлового потоку / потужності, а також 4 варіанти корельованої колірної температури (CCT), і насолоджуйтесь легкістю монтажу завдяки тонкості

Переваги

- Широкий асортимент: різноманітність комбінацій світлового потоку / потужності і колірної температури для різних застосувань.
- Легке встановлення: тонкий дизайн забезпечує розміщення у вузьких місцях.
- Чудова світлова продуктивність: висока ефективність із гарною кольоропередачею та надійна робота під час використання

Світлодіодна стрічка Corepro


Характеристики

- Повний асортимент: варіанти 300 лм, 800 лм, 1200 лм, 1600 лм/м, 2700 К, 3000 К, 4000 К та 6500 К.
- Висока ефективність для енергозбереження: 130 лм/Вт
- Низька напруга постійного струму 24 В забезпечує виняткову безпеку
- 35 000 годин роботи

Застосування

- Крамниці
- Офіси
- Готелі


Версії



LS tapetowire connector IP20-EU



LS tapetotape connector IP20-EU






LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Розміри



Світлодіодна стрічка Corepro

Розміри



Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловий потік
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80	270 lm
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80	270 lm
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловий потік
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000 K	80	1 200 lm
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1 180 lm
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Експлуатаційні й електричні

Світлодіодна стрічка Corepro

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Вхідна напруга	потужність
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10.5 W
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10.5 W
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10.5 W
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10.5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Вхідна напруга	потужність
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Так
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Так
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Так
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Так
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Так
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Так
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Так
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Так
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Так
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Так
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Так
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Так
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Так
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Так
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Так
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	від -20 °C до +40 °C
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

