

Vysoce výkonné transformátory LED s podporou světla prémiové kvality

Transformátory LED s konstantním napětím

Transformátory LED s konstantním napětím

Výhody

- Provozní napětí podle specifikace SELV zaručuje bezpečnost i v případě poškození kabeláže nebo desek LED
- Vysoká účinnost pro úspory energie
- Maximální robustnost vám zajistí klid a nižší náklady na údržbu.
- Jednoduchý návrh a montáž
- Široký rozsah vstupního napětí
- Dlouhodobá životnost

Vlastnosti


- Nezávislé použití pro aplikaci do izolační třídy II
- Stabilní výstupní napětí
- Široký rozsah okolních teplot
- Ochrana proti přepětí a zkratovým proudům
- Funkce vypnutí výstupu při zkratu s automatickým restartem
- Globální osvědčení a certifikace
- Kombinované řídicí rozhraní s dotykem, stmívačem a rozhraním DALI 2 (verze TD)

Transformátory LED s konstantním napětím

Aplikace

- Osvětlení vitrín v maloobchodech
- Lineární bodové osvětlení a osvětlení na zvýraznění chladicích boxů
- Osvětlení polic
- Skryté osvětlení
- Bodové osvětlení fasád
- Mrazáky a chladničky


Versions



GPPR ET-LED 0001






GPPR ET-LED 0002



LED TRANSFORMER 100W 120W 150W

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 120W 24VDC	300 mm	290 mm	40 mm	29 mm	30 mm

Transformátory LED s konstantním napětím

