

Nagy teljesítményű LED- transzformátorok, melyek prémium fényminőséget biztosítanak

Állandó feszültségű LED-transzformátorok

Állandó feszültségű LED-transzformátorok

Előnyök

- A SELV működési feszültséggel a biztonság a kábelezés vagy a LED-tábla megsérülése esetén is garantált
- Nagy hatékonysága miatt energiatakarékos
- A kivételes tartósság nyugalmat és alacsonyabb karbantartási költséget biztosít
- Egyszerűen a tervekbe illeszthető és beszerelhető
- Széles bemeneti feszültségtartomány
- Hosszú élettartam

Szolgáltatások



- Független felhasználás II. érintésvédelmi osztályú alkalmazásokban
- Stabil kimeneti feszültség
- Széles környezeti hőmérséklet-tartomány
- Túlfeszültség- és túláramvédelem
- Kimeneti rövidzárvédelem automatikus újraindítással
- Globális jóváhagyások és tanúsítványok
- Kombinált DALI 2 és Touch and Dim vezérlőfelület (TD verziók)

Állandó feszültségű LED-transzformátorok

Alkalmazás

- Kirakatvilágítás üzletekben
- sávos kiemelő jellegű világítás és hűtőszekrény-világítás
- Polcvilágítás
- Boltívek megvilágítása
- Homlokzatok kiemelő világítása
- Hűtők és fagyasztók




Versions



GPPR ET-LED 0001

GPPR ET-LED 0002

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 120W 24VDC	300 mm	290 mm	40 mm	29 mm	30 mm

Állandó feszültségű LED-transzformátorok

