

Transformátory LED so špičkovým výkonom podporujú svetlo špičkovej kvality

LED transformátory s konštantným napätím

LED transformátory s konštantným napätím

Výhody

- Prevádzkové napätie zodpovedajúce norme SELV zaručuje bezpečnosť aj v prípade poškodenia káblov alebo platní LED
- Vysoká účinnosť vďaka úspore energie
- Špičková odolnosť poskytuje bezproblémovú prevádzku a nižšie náklady na údržbu
- Jednoduchý návrh a montáž
- Široký rozsah vstupného napätia
- Dlhá životnosť

Vlastnosti


- Nezávislé použitie pre aplikáciu triedy izolácie II
- Stabilné výstupné napätie
- Široký rozsah okolitých teplôt
- Ochrana pred nadmerným prúdom a prepätím
- Funkcia vypnutia výstupu pri skrate s automatickým reštartom
- Globálne osvedčenia a certifikácie
- Kombinované riadiace rozhranie s dotykovou funkciou, stmievaním a rozhraním DALI 2 (verzia TD)

LED transformátory s konštantným napätím


Aplikácie

- Osvetlenie vitrín v maloobchodných prevádzkach
- Lineárne akcentačné osvetlenie a prezentačné osvetlenie chladiacich boxov
- Osvetlenie políc
- Osvetlenie výklenkov
- Akcentačné osvetlenie fasád
- Mrazničky a chladničky

Versions






GPPR ET-LED 0001



GPPR ET-LED 0002

Rozmerový obrázok



Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 120W 24VDC	300 mm	290 mm	40 mm	29 mm	30 mm

LED transformátory s konštantným napätím

