



LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla pro každodenní osvětlení.

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Výhody

- 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů při modernizaci

Vlastnosti


- Tradiční design
- Vysoký světelný tok
- Vysoká účinnost
- Dlouhá životnost
- Snadná montáž

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen


Aplikace

- Domácnost
- Sklady

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		
		chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	Světelný tok
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Provozní a elektrické

Order Code Full Product Name		Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
34653600 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13 W	120 W
34655000 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13 W	120 W
34657400 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13 W	120 W
34661100 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G		17,5 W	150 W
34663500 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17,5 W	150 W
34665900 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17,5 W	150 W

Order Code Full Product Name		Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
34667300 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G		23 W	200 W
34669700 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23 W	200 W
34671000 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23 W	200 W
34649900 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G		13 W	120 W
34744100 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17 W	150 W

Teplota okolí

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C



Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava	Tvar
		žárovky	žárovky
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Matná	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Matná	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Matná	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Matná	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Matná	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Matná	A67
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Matná	A95

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava	Tvar
		žárovky	žárovky
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Matná	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Matná	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Číré	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Číré	A67

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

