



A CorePro High Lumen LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a mindennapi világítási feladatokhoz

Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló CorePro LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro High Lumen LED-es fényforrások kiváló fényminőséggel rendelkeznek, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

- 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások


- Hagományos kialakítás
- Magas fényáram
- Magas fényhasznosítás
- Hosszú élettartam
- Könnyen szerelhető

Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások


Alkalmazás

- Otthonok
- Raktárak

Versions





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet		
Order Code	Full Product Name	(névleges)	Színkód	Fényáram
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Működtetés és elektronika

				Teljesítmény-			
Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	egyenérték	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	egyenérték
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W	34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W	34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W	34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W	34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W	34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W				

Hőmérséklet

Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C




Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Matt	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Matt	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Matt	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Matt	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Matt	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Matt	A67

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Matt	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Matt	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Matt	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Átlátszó	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Átlátszó	A67

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Corepro nagy fényerejű üveg fényforrások

