



Voor dagelijkse verlichting bieden CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen een uitstekende lichtkwaliteit

Corepro High Lumen LEDbulb

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit. Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Corepro High Lumen LEDbulb

Kenmerken

- Klassieke vormgeving
- Hoge lumenopbrengst
- Hoog rendement
- Lange levensduur
- Eenvoudige installatie


Toepassing

- Thuis
- Magazijnen


Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Corepro High Lumen LEDbulb

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	300 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
		(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514346536	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm
8719514346550	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm
8719514346574	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm
8719514346611	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm
8719514346635	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm
8719514346659	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm
8719514346673	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm
8719514346697	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm
8719514346710	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm
8719514346499	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm
8719514347441	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514346536	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
8719514346550	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
8719514346574	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514346611	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
8719514346635	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
8719514346659	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Corepro High Lumen LEDbulb

			Overeenkomstig	
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen	
8719514346673	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W	
8719514346697	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W	
8719514346710	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W	

Operationele temperatuur

			T-behuizing maximaal	
Order Code	Full Product Name		(nom.)	
8719514346536	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		60 °C	
8719514346550	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		60 °C	
8719514346574	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		60 °C	
8719514346611	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G		60 °C	
8719514346635	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		60 °C	
8719514346659	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		60 °C	

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514346536	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
8719514346550	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
8719514346574	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Mat	A67
8719514346611	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
8719514346635	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
8719514346659	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Mat	A67


			Overeenkomstig	
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen	
8719514346499	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W	
8719514347441	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W	

			T-behuizing maximaal	
Order Code	Full Product Name		(nom.)	
8719514346673	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G		55 °C	
8719514346697	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		55 °C	
8719514346710	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		55 °C	
8719514346499	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G		60 °C	
8719514347441	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		60 °C	

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514346673	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Mat	A95
8719514346697	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Mat	A95
8719514346710	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Mat	A95
8719514346499	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Helder	A67
8719514347441	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Helder	A67

Keurmerken en classificaties

			Energieverbruik kWh/	
Order Code	Full Product Name		1.000 uur	
8719514346536	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13 kWh	
8719514346550	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13 kWh	
8719514346574	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13 kWh	
8719514346611	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G		18 kWh	
8719514346635	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		18 kWh	
8719514346659	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		18 kWh	
8719514346673	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G		23 kWh	
8719514346697	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23 kWh	
8719514346710	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23 kWh	
8719514346499	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G		13 kWh	
8719514347441	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17 kWh	



Corepro High Lumen LEDbulb

