



Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, becurile LED CorePro cu flux luminos mare oferă o calitate excelentă a luminii

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Dispunând de un design clasic tradițional, lămpile LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile cu LED montate pe vechile instalații, deoarece prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90 %. Becurile din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisesc 30% energie față de lămpile cu LED Philips normale
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
- Selecție simplă și instalare facilă

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Caracteristici

- Design clasic
- Flux luminos ridicat
- Eficiență ridicată
- Durată mare de viață
- Instalare ușoară


Cerere

- Acasă
- Depozite


Versions



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Cote




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Date tehnice lumină

		Temperatură de culoare corelată (nom.)		Cod culoare Flux luminos	
Order Code	Full Product Name				
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.000 lm	
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.000 lm	
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.000 lm	
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2.452 lm	
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2.452 lm	
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2.452 lm	
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3.452 lm	
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3.452 lm	
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3.452 lm	
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2.000 lm	
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2.452 lm	

Funcționare și sistem electric

		Consum de curent	Echivalent putere			Consum de curent	Echivalent putere
Order Code	Full Product Name			Order Code	Full Product Name		
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W	34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W	34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W	34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W	34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W	34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W				

Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C





Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Mat	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Mat	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Mat	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Mat	A67

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Mat	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Mat	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Mat	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Transparent	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Transparent	A67

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

