



Pri každodennom zaistovaní osvetlenia prinášajú CorePro LED žiarovky s vysokým svetelným tokom vynikajúcu kvalitu svetla

Žiarovky Corepro Glass High Lumen

Tieto klasické CorePro LED žiarovky s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. Tieto LED žiarovky s vysokým svetelným tokom ponúkajú 90 % úsporu energie v porovnaní s tradičnými žiarovkami a sú jednoduchou voľbou pre tých, ktorí chcú vykonať náhradu LED žiarovkami. Žiarovky CorePro LED High Lumen prinášajú vynikajúcu kvalitu svetla. Energeticky úsporné LED osvetlenie so životnosťou 15 000 hodín pomáha znižovať náklady na údržbu.

Výhody

- V porovnaní so štandardnými LED žiarovkami Philips ušetrí o 30 % viac energie
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen
- Jednoduchá dodatočná náhrada za bežné svetelné zdroje

Žiarovky Corepro Glass High Lumen

Vlastnosti

- Tradičný dizajn
- Vysoká úroveň svetelného toku
- Vysoká účinnosť
- Dlhá životnosť
- Jednoduchá montáž


Aplikácie

- Domov
- Sklady

Versions



LEDclassic A67 E27 FR-POS2A





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Žiarovky Corepro Glass High Lumen

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	15 000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	300 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		Kód farby	Svetelný tok
		chromatickosti (nom.)			
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K		827	2 000 lm
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K		840	2 000 lm
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K		865	2 000 lm
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K		827	2 452 lm
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K		840	2 452 lm
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K		865	2 452 lm
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K		827	3 452 lm
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K		840	3 452 lm
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K		865	3 452 lm
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K		827	2 000 lm
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K		827	2 452 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentný	
		Spotreba	výkon
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentný	
		Spotreba	výkon
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Teplota

Žiarovky Corepro Glass High Lumen

		Maximálna teplota krytu
Order Code	Full Product Name	(nom.)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

		Maximálna teplota krytu
Order Code	Full Product Name	(nom.)
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbNDI7-150W E27 A67 827 CLG	60 °C



Mechanické části a tělesa

		Povrchová	
		úprava	Tvar
Order Code	Full Product Name	žiarovky	žiarovky
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Matná	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Matná	A67
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Matná	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Matná	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Matná	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Matná	A67
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR	Matná	A95
G			

		Povrchová	
Order Code	Full Product Name	úprava žiarovky	Tvar žiarovky
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Matná	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Matná	A95
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Číra	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Priehľadné	A67

Schválenie a použitie

Order Code		Full Product Name	Spotreba energie kWh/1000 h
34653600		CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000		CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34657400		CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100		CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500		CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900		CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300		CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700		CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000		CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34649900		CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34744100		CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh



Žiarovky Corepro Glass High Lumen

