



Для повсякденного освітлення світлодіодні лампи **CorePro** з високим світловим потоком забезпечують чудову якість світла

Corepro Glass High Lumen bulbs

Ці світлодіодні лампи CorePro з ниткою розжарювання, що мають класичний дизайн, поєднують у собі знайомі форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Дуже простий вибір для людей, які шукають модернізовану світлодіодну заміну, ці світлодіодні лампи з високим світловим потоком забезпечують 90% енергозбереження порівняно зі звичайними лампами розжарювання. Світлодіодні лампи CorePro LED High Lumen забезпечують чудову якість світла. Енергозберігаюче світлодіодне освітлення з терміном служби 15 000 годин для зменшення витрат на обслуговування.

Переваги

- Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
- Проста модернізація для заміни звичайних ламп

Corepro Glass High Lumen bulbs

Характеристики

- Успадкований дизайн
- Висока світлосила
- Висока ефективність
- Довговічна лампа
- Просте встановлення


Застосування

- Головна сторінка
- Склади


Версії



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

Розміри




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Corepro Glass High Lumen bulbs

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	300 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Hi
---------------------------	----

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 000 lm
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 000 lm
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 000 lm
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K	827	2 452 lm
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K	840	2 452 lm
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K	865	2 452 lm
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K	827	3 452 lm
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K	840	3 452 lm
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K	865	3 452 lm
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K	827	2 000 lm
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K	827	2 452 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 W	120 W
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 W	120 W
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 W	120 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	17,5 W	150 W
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	17,5 W	150 W
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	17,5 W	150 W

Corepro Glass High Lumen bulbs

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 W	200 W
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 W	200 W
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 W	200 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	Матовий	A67
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	Матовий	A67
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	Матовий	A67
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	Матовий	A67
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	Матовий	A67
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	Матовий	A67


Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002371802	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
929002371902	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
929002372002	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
929002372602	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
929002372702	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
929002372802	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 W	120 W
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 W	150 W

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002372902	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	Матовий	A95
929002373002	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	Матовий	A95
929002373102	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	Матовий	A95
929002371502	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	Прозорий	A67
929002055092	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	Прозорий	A67



Corepro Glass High Lumen bulbs

