



Για κορυφαία απόδοση και βιωσιμότητα

Λαμπήρες MASTER Glass LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες MASTER με νήματα συνδυάζουν το γνωστό σχήμα των γυάλινων λαμπτήρων πυράκτωσης LED με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Ιδανικοί για τη δημιουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας για τους πελάτες, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες LED παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Οι γυάλινοι λαμπτήρες MASTER παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης, ώστε να επιτυγχάνονται διάφορα επίπεδα φωτεινής ροής και διαφορετικές θερμοκρασίες χρωμάτων (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Παρέχουν επίσης σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 25.000 ωρών, αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με εξαιρετική χρωματική απόδοση (CRI>95)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας

Λαμπήρες MASTER Glass LED

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Λαμπτήρες MASTER Glass LED

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2200 K
Κωδικός χρώματος	922-927
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	A60

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Φωτεινή ροή
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	300 μοίρα(ες)	95	806 lm
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	-	90	1.055 lm
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	-	90	1.521 lm
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	300 μοίρα(ες)	95	470 lm
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	300 μοίρα(ες)	95	806 lm
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	300 μοίρα(ες)	95	1.055 lm
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	300 μοίρα(ες)	95	1.521 lm
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	-	90	1.521 lm
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	300 μοίρα(ες)	95	1.521 lm
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	300 μοίρα(ες)	95	1.055 lm
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	300 μοίρα(ες)	95	470 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-	5,9 W	60 W
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	50 to 60 Hz	7,2 W	75 W
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	50 to 60 Hz	10,5 W	100 W
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-	3,4 W	40 W
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-	5,9 W	60 W
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-	7,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-	10,5 W	100 W
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	50 to 60 Hz	10,5 W	100 W
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-	10,5 W	100 W
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-	7,2 W	75 W
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-	3,4 W	40 W



Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Διαφανές
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	Mat
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	Mat
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Mat

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Mat
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	Διαφανές
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Διαφανές
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Διαφανές
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Διαφανές

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	-20 έως +45 °C	6 kWh
32493000	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	-	8 kWh
32501200	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	-	11 kWh
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	-20 έως +45 °C	4 kWh
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	-20 έως +45 °C	6 kWh
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	-20 έως +45 °C	8 kWh
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	-20 έως +45 °C	11 kWh
44977000	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	-20 °C έως +45 °C	11 kWh
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	-20 έως +45 °C	11 kWh
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	-20 έως +45 °C	8 kWh
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	-20 έως +45 °C	4 kWh



Λαμπτήρες MASTER Glass LED

