



Huippuluokan suorituskykyä, joka tukee kestäväää kehitystä

MASTER Glass LED-lamput

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulamppuun tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED -lamput ovat himmennettäviä, ja niiden väriämpötila voidaan valita. Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

Hyödyt

- 30 % energiansäästö verrattuna vakiomalliseen Philipsin LED-lamppuun
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Perinteinen ja klassinen muotoilu
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen valon laatu ja erittäin hyvä värintoisto (CRI >95)
- Näyttävä lamppu, joka on edustava sytytettynä ja sammutettuna
- Vihreämpi valinta: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita

Käyttökohteet

- Kodit
- Hotellit ja ravintolat

MASTER Glass LED-lamput

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

MASTER Glass LED-lamput

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	300 °
Väriämpötila (nim.)	2200 K
Värintoistoindeksi (CRI)	95
Värikoodi	922-927
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	A60
-------------------	-----

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
----------------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	806 lm
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	470 lm
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	806 lm
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	1 055 lm
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	1 521 lm
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	1 521 lm
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	1 055 lm
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	470 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5,9 W	60 W
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5,9 W	60 W
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10,5 W	100 W
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10,5 W	100 W
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7,2 W	75 W
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3,4 W	40 W

Mekaaniset tiedot ja runko









Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Kirkas
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Matta
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Matta
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Matta

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Matta
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Kirkas
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Kirkas
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Kirkas

Merkinnät ja luokitukset

MASTER Glass LED-lamput

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	6 kWh
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	4 kWh
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	6 kWh
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	8 kWh
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	11 kWh
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	11 kWh
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	8 kWh
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	4 kWh



MASTER Glass LED-lamput

