



For topp ytelse og bærekraft

MASTER LED-lyspærer av glass

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med utmerket fargegjengivelse (CRI>95)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restaurantnæringen

MASTER LED-lyspærer av glass

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

MASTER LED-lyspærer av glass

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	25 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95
Fargekode	922-927
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	806 lm
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	470 lm
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	806 lm
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	1 055 lm
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	1 521 lm
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	1 521 lm
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	1 055 lm
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	470 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5,9 W	60 W
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5,9 W	60 W
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7,2 W	75 W









Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10,5 W	100 W
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10,5 W	100 W
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7,2 W	75 W
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3,4 W	40 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003798682	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	6 kWh

MASTER LED-lyspærer av glass

Order Code		Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929003798902	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR	G	4 kWh
929003799002	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR	G	6 kWh
929003799102	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G		8 kWh
929003799202	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR	G	11 kWh
929003798802	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27	CR195A60CLG	11 kWh
929003798702	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G		8 kWh
929003798502	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G		4 kWh



MASTER LED-lyspærer av glass

