



Pentru performanță și durabilitate de top

Becuri din sticlă cu LED MASTER

Având un design clasic, aceste becuri din sticlă MASTER cu filament combină formele familiare ale becurilor LED din sticlă incandescente cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. Ideale pentru a crea o atmosferă confortabilă pentru clienți, aceste becuri LED din sticlă oferă o calitate excelentă a luminii. Becurile din sticlă MASTER pot fi reglate pentru diferite niveluri de flux luminos și temperaturi de culoare (becuri cu LED din sticlă reglabile). De asemenea, oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu becurile LED obișnuite. Oferind o durată de viață de 25.000 de ore, aceste becuri LED din sticlă reglabile reduc și costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor
- Modernizare ușoară a lămpilor convenționale

Caracteristici

- design tradițional cu forme clasice
- potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare excelentă a culorilor (CRI>95)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Becuri din sticlă cu LED MASTER

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 75W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Cote



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Becuri din sticlă cu LED MASTER

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	25.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2200 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	95
Cod culoare	922-927
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	70 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	A60
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	806 lm
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	470 lm
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	806 lm
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	1.055 lm
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	1.521 lm
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	1.521 lm
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	1.055 lm
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	470 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	5,9 W	60 W
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	3,4 W	40 W
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	5,9 W	60 W
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	7,2 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	10,5 W	100 W
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	10,5 W	100 W
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	7,2 W	75 W
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	3,4 W	40 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	Transparent

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	Mat








Becuri din sticlă cu LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	Mat
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	Mat

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	Transparent
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	Transparent
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	Transparent

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
31165700	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	6 kWh
31103900	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	4 kWh
31105300	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	6 kWh
31107700	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	8 kWh
31109100	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	11 kWh
31101500	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	11 kWh
31099500	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	8 kWh
31091900	MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	4 kWh



Becuri din sticlă cu LED MASTER

