



Optimální kombinace hodnoty a výkonu

LED žárovky MASTER Value Glass

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současné také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Výhody

- 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů při modernizaci

Vlastnosti

- Tradiční design s klasickými tvary
- Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Velmi dobrá kvalita světla s prvotřídním barevným podáním (CRI > 90)
- Nepřehlédnutelný design se zajímavým vzhledem v zapnutém i vypnutém stavu
- Šetrnost k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Domácnost
- Pohostinství

LED žárovky MASTER Value Glass


Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2




LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDbulb MAS ST64 E27 CL



Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

LED žárovky MASTER Value Glass

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Obecné informace

Patice krytky	E27
Cyklus zapnutí	20 000
Nominální životnost	15 000 h

Světelné technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Kód barvy	Světelný tok
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1 055 lm
44985500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	1 055 lm
34792200	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1 521 lm
44987900	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1 521 lm
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1 055 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1 521 lm
35483800	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
44989300	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
44991600	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
44993000	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1 055 lm

LED žárovky MASTER Value Glass

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Kód barvy	Světelný tok
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1 521 lm
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W	44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W	44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W	36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W	34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W				

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)	Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C	34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C	44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C

LED žárovky MASTER Value Glass

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Číré	A60
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Číré	A60
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Číré	A60
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Číré	A60
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Matná	A60
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Matná	A60
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Matná	A60
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Matná	A60
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Matná	A60
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Matná	A60

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky	Tvar žárovky
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Matná	A60
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Matná	A60
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Číré	A60
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Číré	A60
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Číré	A60
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Číré	A60
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Číré	G120
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Zrcadlová koruna	A60
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Číré	ST64









Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C až 45 °C	8 kWh
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C až 45 °C	12 kWh
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh











Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C až 45 °C	4 kWh
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C až 45 °C	6 kWh

LED žárovky MASTER Value Glass

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C až 45 °C	8 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C až 45 °C	12 kWh
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C až 45 °C	6 kWh
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C až 45 °C	4 kWh
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



LED žárovky MASTER Value Glass



LED žárovky MASTER Value Glass

